

3 Poorts draagbare aluminium USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet - netwerkadapter - geïntegreerde kabel

Productcode: ST3300G3UA



Hier is een absoluut noodzakelijke accessoire voor uw MacBook. Deze draagbare USB 3.0 hub verandert uw USB randapparatuur- en RJ45 netwerkaansluitingen in één comfortabele gecombineerde hub. Hij biedt twee cruciale aansluittypes die vaak ontbreken bij moderne laptops met een beperkt aantal poorten.

Deze zilveren, gezandstraalde USB hub komt overeen met de finish van uw MacBook en is perfect voor reizen dankzij de massief aluminiumbehuizing, die zowel lichtgewicht als robuust is. Hij heeft ook een langere 27 cm kabel, zodat u de hub, uw apparaten en uw netwerkaansluiting precies daar kunt plaatsen waar u die nodig heeft.

Deze hoogwaardige USB hub in Apple-stijl heeft een gigabit Ethernet-poort, waardoor u uw MacBook-connectiviteit gemakkelijk kunt uitbreiden. En omdat de hub over een gigabit Ethernet-poort beschikt, kunt u vaste netwerkaansluitingen aan uw laptop toevoegen op plaatsen waar Wi-Fi® onbetrouwbaar of niet beschikbaar is.

De geïntegreerde USB-kabel van de hub is lang genoeg om de USB 3.0 poort van uw laptop te bereiken, ongeacht waar de poort zich bevindt.

Bovendien biedt de stijlvolle hub drie USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) poorten in een compacte behuizing. En de zilveren, gezandstraalde finish zorgt voor een unieke en trendy look, vergeleken met traditionele hubs.

De hub heeft een robuuste, maar toch lichtgewicht behuizing, zodat u betrouwbaarheid niet hoeft op te offeren voor mobiliteit. Dankzij het compacte design met USB-voeding en een geïntegreerde USB-kabel kunt u de gecombineerde hub netjes in uw reistas opbergen, en behoort het ongemak van meerdere verschillende adapters tot het verleden.

Deze USB 3.0 hub is perfect voor reizen, zoals voor uw woon-werkverkeer. Bovendien neemt deze

compacte hub minimale ruimte in op uw bureau, zodat hij kan worden gebruikt in hot-desk of BYOD (Bring Your Own Device) omgevingen.

Deze USB hub met busvoeding kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd en wordt natief ondersteund in Windows®, Mac en Chrome OS®, zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn. U kunt het ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten vermijden door deze USB 3.0 hub plus GbE voor uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.

De ST3300G3UA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Maak verbinding met een vast, gigabit netwerk op plaatsen waar wifi beperkt of niet beschikbaar is, zoals in vergaderruimtes, klaslokalen of hotels
- Voeg extra USB 3.0 poorten toe en sluit uw randapparaten thuis, op kantoor of onderweg aan
- Zie er trendy en modern uit, en upgrade de aansluitmogelijkheden van uw MacBook, Ultrabook of laptop

Eigenschappen

- Slank en stijlvol, met een zilveren gezandstraalde afwerking die overeenkomt met uw MacBook
- Heeft drie USB 3.0 poorten en één gigabit Ethernet-poort in een robuuste aluminiumbehuizing
- Reisvriendelijk, met een draagbaar, lichtgewicht design en een geïntegreerde, extra lange kabel die flexibele plaatsing op uw bureau biedt
- Met USB-voeding, zodat u de hub overal mee naar toe kunt nemen
- Compatibel met meerdere platformen zonder dat stuurprogramma's vereist zijn, ondersteunt Windows, Mac en Chrome OS
- Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld en zorgt dat u uw bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt blijven gebruiken
- Gecombineerde hub met dongle-kabel heeft drie SuperSpeed USB 3.0 poorten, met een throughput tot 5 Gbps
- Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding

- Met overstroombeveiliging

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	3
Interface	USB 3.0 USB 3.1 Gen 1 RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Flow-control	Full-duplex flow control
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja

Full duplex ondersteuning Ja

Jumbo Frame Support 9K max.

Connector(en)

Type connector(en) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

RJ-45

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10

Chrome OS™ 2008 R2, 2012, 2016, 2019

MacOS 10.7 tot 10.15, 11.0

Chrome OS™

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Hostcomputer met een USB 3.0 poort

Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn

Indicatoren

LED-indicatoren Power

Koppeling/activiteit (netwerk)

Voeding

Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 10%~90% RV (niet-condenserend)



Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver & wit
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	10.6 in [26.8 cm]
Lengte product	4.3 in [11 cm]
Breedte product	1.3 in [34 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	2.6 oz [73 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [148 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3-poorts USB 3.0 hub plus gigabit Ethernet
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

