

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Cisco SFP-10G-BX-U-40 - 10GBASE-BX
(a monte)

ID prodotto: SFP-10G-BX-U-40-ST



Il SFP-10G-BX-U-40-ST è un ricetrasmittitore SFP+ a monte in fibra compatibile con Cisco SFP-10G-BX-U-40 associabile con SFP-10G-BX-D-40 di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 10GBASE-BX. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 40 km e offre una connettività affidabile 10 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 40 km
- MTBF: 646,156,559 ore
- Consumo energetico: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre

praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con CiscoSFP-10G-BX-U-40
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con SFP-10G-BX-D-40
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1270nmTx/1330nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps

MTBF 646,156,559 hours

Consumo energetico < 1.6W

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Larghezza prodotto 2.3 in [5.8 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [24 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione 4.6 in [11.7 cm]

Larghezza del Pacco 3.6 in [9.2 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.9 oz [54.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+

Informazioni sulla
garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.