

4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - aluminium

Productcode: ST43004UA



Deze 4-poorts draagbare USB 3.0 hub komt overeen met het stijlvolle design van uw MacBook of laptop met een soortgelijke matte zilveren look. De hub heeft een slanke, zilveren gezandstraalde behuizing die er geweldig uitziet naast uw Apple laptop, en omdat de behuizing van massief aluminium is, biedt het de lichtgewicht duurzaamheid die ideaal is voor reizen of desktopgebruik.

De hub heeft ook een langere 27 cm kabel, zodat u de flexibiliteit heeft om de hub en uw apparaten precies daar kunt plaatsen waar u ze nodig heeft.

Deze hoogwaardige USB hub in Apple-stijl biedt u een gemakkelijke manier om uw MacBook-connectiviteit uit te breiden. De hub heeft vier USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) hubpoorten in een compacte behuizing. De zilveren, gezandstraalde afwerking zorgt voor een unieke en stijlvolle look, vergeleken met traditionele hubs. Nu kan uw USB hub er net zo trendy en modern uitzien als uw MacBook of Ultrabook, of uw laptop met een soortgelijke look of kleur.

De geïntegreerde USB-kabel van de hub is lang genoeg om de USB 3.0 poort van uw laptop te bereiken, ongeacht waar de poort zich bevindt. Bovendien biedt de extra lange kabel meer plaatsingsmogelijkheden op uw bureau.

Als u op zoek bent naar mobiliteit, dan kan deze hub u helpen. Door het compacte en lichtgewicht design is deze ideaal voor reizen. Bovendien kunt u, dankzij de geïntegreerde USB-kabel, de veelzijdige hub netjes in uw reistas opbergen, en het ongemak van een aparte voedingsadapter voorkomen.

Deze hub met busvoeding is plug & play-installatie en hot-swap compatibel, zodat u hem snel kunt installeren zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn. Hij ondersteunt ook hot plugging, zodat u de hub en uw apparaten bij ingeschakelde computer kunt aansluiten en loskoppelen. U kunt ook het ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten voorkomen door de USB 3.0 hub voor uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.

Deze hub met busvoeding is plug & play-installatie en hot-swap compatibel, zodat u hem snel kunt

installeren zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn. Hij ondersteunt ook hot plugging, zodat u de hub en uw apparaten bij ingeschakelde computer kunt aansluiten en loskoppelen. U kunt ook het ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten voorkomen door de USB 3.0 hub voor uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.

De ST43004UA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Flexibele plaatsingsmogelijkheden van de hub dankzij een extra lange kabel, zodat u vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor kunt aansluiten
- Neem de hub met u mee op reis, en sluit vrijwel elk USB-randapparaat aan waar u ook heen gaat
- Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een USB-hub te kunnen aansluiten

Eigenschappen

- Slank en stijlvol, met een zilveren gezandstraalde afwerking die overeenkomt met uw MacBook
- Robuuste aluminiumbehuizing biedt betrouwbare prestaties
- Reisvriendelijk, met een compacte en lichtgewicht behuizing en een geïntegreerde, extra lange kabel
- Neem de hub met USB-voeding overal met u mee
- Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's vereist zijn
- Vier SuperSpeed USB 3.0 hubpoorten, die een throughput tot 5 Gbps ondersteunen
- Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld en zorgt dat u uw bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt blijven gebruiken
- Ondersteunt plug & play, hot-swap en hot-plugging
- Met overstroombeveiliging

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee

USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	ASMedia - ASM1074

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Hostcomputer met een USB 3.0 poort
Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
-----------------	-------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10%~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver & wit
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	10.6 in [26.8 cm]
Lengte product	4.4 in [11.2 cm]
Breedte product	1.4 in [36 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	2.7 oz [76 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.0 oz [142 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-poorts USB 3.0-hub
-------------	----------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

