

Hub USB 3.0 a 4 porte - Mini Hub USB con porta di ricarica - Include Adattatore di Alimentazione

ID prodotto: ST4300MINI



Questo hub USB 3.0 a 4 porte suddivide una singola porta USB di un computer laptop in quattro porte USB-A diverse. Alimentato tramite USB, è caratterizzato da un design compatto che lo rende l'accessorio ideale per gli spostamenti. L'hub viene inoltre fornito con un adattatore di alimentazione esterno, pensato per i dispositivi che richiedono una potenza extra.

Grazie al suo design compatto e leggero, l'hub USB a 4 porte è pensato per la mobilità. Quando si viaggia, può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop, in modo da ampliare facilmente le opzioni di connessione ovunque sia necessario. È perfetto per collegare i dispositivi USB più comuni, come il mouse, la tastiera o un'unità flash, quando è più necessario.

L'hub USB 3.0 è talmente versatile che può essere installato ovunque: occupa il minimo spazio su una scrivania e si adatta perfettamente agli ambienti BYOD (Bring Your Own Device) e alle postazioni di lavoro.

Questo hub USB con alimentazione autonoma è fornito con un adattatore di alimentazione esterno destinato ai dispositivi USB ad alto consumo energetico, come i box e i dischi rigidi esterni di grandi dimensioni, che assorbono più energia di quanta se ne possa fornire tramite USB.

L'adattatore di alimentazione consente anche di ricaricare lo smartphone su una delle porte disponibili. Ogni porta USB-A è conforme alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2. È consigliabile caricare solo un dispositivo alla volta.

Questo hub USB 3.0 è compatibile con un'ampia gamma di computer, perché non richiede driver o software aggiuntivi. Si installa automaticamente quando lo si collega al computer laptop o desktop e consente di essere subito operativi. È anche compatibile con una gamma di sistemi operativi quali Windows®, Mac, Linux® e Chrome OS™ (multiplatforma).

Il prodotto ST4300MINI è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico

gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per collegare e utilizzare dispositivi USB che richiedono maggiore energia, con adattatore di alimentazione incluso
- L'hub può essere portato con sé durante i viaggi e consente di collegare i dispositivi USB ovunque ci si trovi
- Perfetto per la casa, l'ufficio e gli ambienti con postazioni di lavoro condivise

Caratteristiche

- Consente di aggiungere altre porte USB-A a un computer laptop
- Alloggiamento compatto e leggero con un design a ingombro ridotto per i viaggi o per il posizionamento sulla scrivania
- Alimentazione tramite USB; include un adattatore di alimentazione facoltativo (per l'alimentazione autonoma)
- Design compatto per una portabilità estrema
- Installazione semplice e rapida, con supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi e nessun driver aggiuntivo richiesto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Porte	4
Interfaccia	USB 3.0

Tipo bus	USB 3.0
ID chipset	VIA/VLI - VL813

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
MTBF	40.103 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
-------------------	--

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Nota	Ogni porta USB-A è conforme alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2. È consigliabile caricare solo un dispositivo alla volta.

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	3.0A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)
Umidità	10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	5.9 in [15 cm]
Lunghezza prodotto	11.5 in [29.2 cm]
Larghezza prodotto	1.4 in [35 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	2.0 oz [56 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	6.2 in [15.7 cm]
Package Height	2.2 in [57 mm]
Peso spedizione (confezione)	12.0 oz [340 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Hub USB 3.0 adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.