

Cisco SFP-10G-ZR-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBASE-ZR

Produkt ID: SFP-10G-ZR-ST



SFP-10G-ZR-ST är Cisco SFP-10G-ZR-kompatibel fiber SFP+-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anlutning över fiber-kabel för 10GBASE-ZR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 80 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1550 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: enkele modus
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 80 km
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 426,514,897 timmar
- Strömförbrukning: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP+ fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-ZR garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10.00 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	80 km (49.7 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1550nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps

	Medeltid mellan fel (MTBF)	426,514,897 hours
	Strömförbrukning	< 1W
Utseende		
	Produktlängd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktbredd	2.3 in [5.8 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktvikt	0.8 oz [24 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.6 in [11.6 cm]
	Paketets bredd	3.7 in [9.3 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.1 oz [60.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.