

4 Port USB 3.0 Hub SuperSpeed met Fast Charge, Portable USB 3.2 Gen 1 Type-A Laptop/Desktop Hub, USB Bus Power/Self Powered voor High Performance, Mini/Compact

Productcode: ST4300MINI



Deze 4-poorts USB 3.2 Gen 1 USB hub verandert één USB-poort op uw laptop in vier USB-A poorten en heeft een compact design met USB-voeding, waardoor deze hub perfect is voor op reis. Voor apparaten die extra stroom nodig hebben, wordt bij de hub ook een externe voedingsadapter geleverd.

Dankzij het compacte en lichtgewicht design is deze 4-poorts USB hub bij uitstek geschikt voor mobiliteit. U kunt deze hub eenvoudig in uw laptoptas stoppen terwijl u reist, waardoor u uw connectiviteitsmogelijkheden eenvoudig en bijna overal waar dat nodig is, kunt uitbreiden. Deze hub is perfect voor de aansluiting van veel voorkomende USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord of flashdrive, precies waar u deze nodig hebt.

U kunt de veelzijdige USB 3.2 Gen 1 hub bijna overal installeren, omdat de hub minimale ruimte op een bureau inneemt, en dus bij uitstek geschikt is voor hotdesk of BYOD (Bring Your Own Device) omgevingen.

Deze zelfgevoede USB hub wordt geleverd met een externe voedingsadapter ter ondersteuning van stroomvretende USB-apparaten, zoals grotere externe harde schijven en behuizingen, die meer vermogen vereisen dan USB alleen kan bieden.

Met de voedingsadapter kunt u ook uw smartphone op een van de beschikbare poorten opladen. Elke USB-A poort ondersteunt USB-batterijoplaadspecificatie 1.2. Het is raadzaam tegelijkertijd slechts één apparaat op te laden.

Deze USB 3.2 Gen 1 hub werkt met vele verschillende computers, omdat het geen aanvullende software of stuurprogramma's vereist. De hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop of desktop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden. Deze hub werkt ook met diverse besturingssystemen zoals Windows®, macOS, Linux® en Chrome OS™, waardoor hij met

vele platformen compatibel is.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik en sluit USB-apparaten aan die extra voeding vereisen, met de meegeleverde voedingsadapter
- Neem de hub mee op reis, en sluit uw USB-apparaten aan waar u ook heen gaat
- Perfect voor thuis, op kantoor en in hotdesk omgevingen

Eigenschappen

- **PRESTATIES:** 4-port USB 3.2 Gen 1 hub 5Gbps met 4x USB Type-A poorten, inclusief een BC 1.2 poort voor het opladen van USB-randapparatuur/apparaten. USB bus-powered of self-powered met bijgeleverde voedingsadapter voor optimale prestaties
- **USB HUB MET POWER ADAPTER:** 15W shared power voor ondersteuning van BC 1.2 fast charge (1,5A/7,5W) op 1x USB-poort en/of voeding voor high-performance apparaten zoals HDD/SSD-behuizingen
- **SMALL FORM FACTOR:** Compact/slank ontwerp met ingebouwde 15cm USB-A hostkabel heeft weinig ruimte nodig op uw bureau & past gemakkelijk in uw laptotas. Ideaal voor kleine ruimtes en workstations thuis of op kantoor
- **FAST DATA TRANSFER:** USB 3.2 Gen 1 hub met data transfer snelheden tot 5Gbps SuperSpeed, voor het aansluiten van meerdere randapparaten zoals data storage banks, USB SSD's & thumb drives
- **COMPATIBILITEIT:** Mini hub is hot-pluggable en ondersteunt een driverless setup met elk besturingssysteem incl. Windows, macOS, Linux & Chrome OS. Backward compatibel met USB 1.x en 2.0 (met lagere snelheden)

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
	Snellaadpoort(en)	Ja
	Poorten	4
	Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	MTBF	40.103 uur
Connector(en)		
	Type connector(en)	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
	Notitie	Elke USB-A poort ondersteunt USB-batterijoplaadspecificatie 1.2. Het is raadzaam tegelijkertijd slechts één apparaat op te laden.
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC

Ingangsstroom	0.6A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	3.0A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	5.9 in [150 mm]
Lengte product	11.5 in [29.2 cm]
Breedte product	1.4 in [3.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	2.0 oz [56.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.3 in [15.9 cm]
Package Width	8.9 in [22.6 cm]
Package Height	2.3 in [5.8 cm]
Verzendgewicht	11.2 oz [316.0 g]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB 3.0 Hub

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.