

Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 (5Gbps) Super Speed para Laptop de 4 Puertos Salidas - Negro

ID del Producto: ST4300MINU3B




El concentrador de 4 puertos SuperSpeed Mini USB 3.2 Gen 1 (negro), modelo ST4300MINU3B, permite expandir la conectividad USB, ya que convierte un solo puerto USB 3.2 Gen 1 en cuatro puertos USB 3.2 Gen 1 externos. El diseño de cable integrado hace que este concentrador USB sea el perfecto accesorio para su notebook Mac® / PC o Ultrabook™.

El concentrador de 4 puertos USB 3.2 Gen 1 soporta el ancho de banda de datos USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps, hasta 10 veces más que USB 2.0) y es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1, lo cual garantiza un rendimiento estable de todos los periféricos USB, indistintamente de su antigüedad.

Ideal para usuarios de equipos domésticos o de empresa que requieren portabilidad, el concentrador externo USB 3.2 Gen 1 se alimenta por USB. Su diseño compacto y resistente con cable integrado no requiere cables adicionales para conectarlo al sistema.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para casi todos los ordenadores portátiles equipados con USB 3.2 Gen 1, como Ultrabook™, Dell™ Precision 5510, Dell XPS 13, Dell XPS 15 y Dell Precision 3510
- Permite acceder fácilmente a puertos USB de difícil acceso ya que este concentrador se puede instalar en cualquier lugar que llegue el cable
- Ideal para separar puertos USB que están demasiado juntos y así acomodar mejor los conectores USB de mayor tamaño o evitar aglomeraciones

Características

- Cuatro puertos USB tipo A a los que se puede acceder simultáneamente
- Cumple con la especificación de USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Diseño compacto y portátil con cable incorporado
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5411

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
---------------------------------------	------------------------

	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	MTBF	40.103 horas
Conector(es)		
	Puertos Externos	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Factor de forma	Compacto
	Tipo de Gabinete	Plástico

Longitud del Cable	5.7 in [145 mm]
Longitud del Producto	3.1 in [8.0 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [3.6 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.3 oz [37.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [16.1 cm]
Ancho de la Caja	6.4 in [16.3 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [120.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.