


MSA Uncoded SFP+ Transceiver Module - 10GBASE-T

Productcode: SFP10GBTST



De SFP10GBTST is een MSA-conforme koperen SFP transceiver die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met 10GBASE-T compatibele MSA switches en routers. De SFP+ transceiver module ondersteunt een maximumafstand van 30 m en levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via koperen kabels, die een kosteneffectief alternatief zijn voor glasvezelkabels. **Technische specificaties:**

- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: Koper
- Verbindingstype: RJ45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 30 m
- MTBF: 4.598.430 uur
- DDM: Nee

Deze SFP+ koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP+ modules in MSA-compatibel apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- RJ45 koperen interface
- Biedt betrouwbare 10 GbE verbindingen voor 10GBASE-T conforme netwerken
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Industriestandaarden	IEEE 802.3an 10GBASE-T

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Max. overdrachtsafstand	30m [98.4ft]
Glasvezeltype	Koper
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Nee
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	4.598.430 uur
Vermogensopname	2.3 W (max.)

Connector(en)		
	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.8 in [70.0 mm]
	Breedte product	0.5 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	1.0 oz [28.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	3.0 in [7.6 cm]
	Package Width	4.7 in [11.9 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [56.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ zendontvanger
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.