

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Dell EMC SFP-10G-BX40-D -
10GBASE-BX40 (a valle)

ID prodotto: SFP10GBX40DS



Il SFP10GBX40DS è un ricetrasmettitore SFP+ a valle in fibra compatibile con Dell EMC SFP-10G-BX40-D associabile con SFP-10G-BX40-U di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 10GBASE-BX40. Il modulo ricetrasmettitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 40 km e offre una connettività affidabile 10 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1270 nm Tx / 1330 nm Rx, 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 40 km
- MTBF: 3,736,187 ore
- Consumo energetico: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre

praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-10G-BX40-D
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con SFP-10G-BX40-U
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Standard del settore	IEEE 802.3 10GBASE-BX40

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1270nmTx/1330nmRx
1270nmTx/1330nmRx	
Modalità operativa fibra Full Duplex	

DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	3,736,187 hours
Consumo energetico	< 1.6W

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [30 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.4 in [11.2 cm]
Larghezza del Pacco	3.7 in [9.4 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [54.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - SFP+ Transceiver
--------------------------	----------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.