

## 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Produkt-ID: ST4300PBU3



Diese mobile 4-Port-USB 3.0-Hub mit integriertem Kabel wandelt einen einzigen USB 3.0-Anschluss in vier Anschlüsse, sodass Sie mehr Geräte an Ihren Computer anschließen können.

Der Hub ist mit einem integrierten Kabel ausgestattet, das mit seinen 25 cm länger ist als die Kabel der meisten herkömmlichen Hubs. Das längere Kabel gibt Ihnen die Flexibilität, den Hub und die Geräte genau nach Ihren Wünschen zu platzieren und sicherzustellen, dass der Hub unabhängig davon, wo sich der USB 3.0-Anschluss befindet, an Ihren Laptop oder Ihr Tablet angeschlossen werden kann.

Dieser mobile USB 3.0-Hub ist hervorragend zum Hinzufügen von zusätzlichen Anschlüssen zu Ihrem Laptop, Tablet, Microsoft Surface Pro 4, Surface Book oder anderen Microsoft Surface-Produkten geeignet.

Dank eines integrierten Kabels können Sie den Hub flexibler nach Wunsch auf Ihrem Schreibtisch platzieren. Zudem ist der Hub USB-betrieben für einfachen Transport auf Reisen.

Dieser USB-Hub bietet eine Blockbauweise, bei der die Anschlüsse an der oberen Seite des Hubs angeordnet sind. Durch den Anschlusszugang von oben benötigen die angeschlossenen Geräte (z. B. Drahtlosempfänger für Flash-Laufwerke und Maus und Tastatur) weniger Platz.

Alternativ können Sie den Hub auf die Seite legen für einfache Kabelanschlüsse für Geräte wie externe Festplatten oder Drucker.

Dank der kompakten Bauweise können Sie den USB 3.0-Hub (auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt) auf dem Schreibtisch bzw. an Ihrem Arbeitsplatz nach Bedarf aufstellen und so dafür sorgen, dass USB-Geräte leichter zugänglich sind. Zudem ist genügend Platz zwischen den USB 3.0-Anschlüssen vorhanden, sodass vielgenutzte Geräte ganz einfach angeschlossen und getrennt werden können.

Der USB 3.0-Hub wird unter fast allen Betriebssystemen nativ unterstützt, sodass die Einrichtung ohne Treiberinstallation ganz einfach ist. Und dank der Abwärtskompatibilität können Sie sowohl neue als

auch ältere USB-Geräte (z. B. USB 2.0-Peripheriegeräte) anschließen.

Der ST4300PBU3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Hervorragend geeignet für Benutzer von Laptops und Ultrabook™ mit begrenzten USB 3.0-Anschlüssen
- Machen Sie schwer zugängliche USB-Ports leichter zugänglich, indem Sie den Hub an beliebiger Stelle innerhalb der Reichweite des Kabels positionieren
- Trennen Sie eng platzierte USB-Ports für größere Stecker oder zur Vermeidung von zu enger Platzierung von Steckern
- Flexible Aufstellung des Hubs dank längerem Kabel, sodass eine Vielzahl von Peripheriegeräten daheim oder im Büro angeschlossen werden können

### Merkmale

- Vier SuperSpeed USB 3.0-Ports mit Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Spezifikationen und -Geräten
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Reisefreundlich dank mobiler Leichtbauweise und integriertem Kabel für flexible Aufstellung auf dem Schreibtisch
- Ideal für Laptop, MacBook, Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 und Surface Book

---

#### Hardware

Garantiebestimmung  
en 2 Years

USB-C-Geräteanschlüs  
se Nein

USB-C-Hostanschluss Nein

Schnellladeanschlüsse Nein



Ports	4
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	USB 3.0
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812

---

#### Leistung

Max. Datenübertragungsr ate	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
MTBF	43977,72 Stunden

---

#### Steckverbinde r

Externe Ports	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------	--

---

#### Software

Betriebssystemkompa tibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
----------------------------------	--

---

#### Spezielle Hinweise/Anfo rderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
-----------------------------------	----------------------

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	Strom
--------------	-------

---

#### Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	-5°C to 45°C (23°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Feuchtigkeit	20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit



---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Formfaktor	Kompakt
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	10.0 in [25.4 cm]
Produktlänge	5.4 in [13.7 cm]
Produktbreite	1.2 in [30 mm]
Produkthöhe	0.9 in [22 mm]
Produktgewicht	2.6 oz [74 g]

---

Verpackungs-  
formationen

Package Length	3.9 in [100 mm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.6 oz [131 g]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten	Anleitung
	USB 3.0 Hub

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

