

## Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - Ladrón con Carcasa de Metal

Product ID: ST4300U3C3



El concentrador USB 3.0, modelo ST4300U3C3, permite la funcionalidad simultánea de concentrador de datos y cargador USB, ya que permite agregar tres puertos USB dedicados, así como cuatro puertos USB de datos, que hacen un total de siete puertos, todos conectados a través de una sola conexión USB 3.0 anfitrión.

Los puertos del concentrador USB cumplen con la especificación técnica para SuperSpeed USB 3.0, que permite velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps, además de retrocompatibilidad con los dispositivos USB 2.0 y 1.x.

Este concentrador USB con alimentación externa también integra 3 puertos USB de carga dedicados, 2 x 1A y 1 x 2A, lo cual permite la funcionalidad de concentrador de datos y estación de carga USB. La compatibilidad con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2 permite la carga de la mayoría de dispositivos móviles, incluidos iPhone® y iPad® de Apple®, Surface™ de Microsoft®, Samsung Galaxy Tab™ y muchos más.

Diseñado para fácil acceso a los puertos cuando se conectan o desconectan dispositivos, el concentrador incluye orientación vertical de los puertos, así como una duradera y compacta caja de metal. Para más flexibilidad, incluye un soporte para instalación en pared.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Uso en entornos de departamento de soporte técnico o de pruebas técnicas, como concentrador y cargador de puertos USB de varios dispositivos
- Instalación en espacios en que los puertos USB 3.0 deben quedar montados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio
- Ampliación de las capacidades USB 3.0 en el hogar o la oficina

## Features

- Soporte para especificación USB 1.2 para carga de baterías, que incluye dispositivos Apple® y Samsung Galaxy™
- Caja compacta, de metal
- 4 puertos USB 3.0 del concentrador, más 3 puertos USB dedicados de carga (2x 1A, 1x 2A)
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed y soporte para hasta 5 Gbps
- Incluye soporte para montaje en pared

Hardware	Warranty	2 Years
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
	Conexión anfitrión USB-C	No
	Puerto(s) de carga rápida	Yes
	Cantidad de Puertos	7
	Tipo de Bus	USB 3.0
	Estándares Industriales	Especificación 1.2 de carga de batería USB
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL812
Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
Software	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 disponible
	Nota	Si se conecta a un puerto USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Indicadores	Indicadores LED	Encendido

	Indicadores LED	Indicadores LED de conexión de puertos de concentrador
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.3 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	3 A
	Polaridad Central	Positive
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	36
	Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa
Temperatura de Almacenamiento		-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad		HR 20~80%
Características Físicas	Color	Black
	Factor de forma	Desktop
	Tipo de Gabinete	Aluminum
	Longitud del Producto	4.3 in [1.1 cm]
	Ancho del Producto	1.8 in [45.000 mm]
	Altura del Producto	0.9 in [24.000 mm]
	Peso del Producto	4.6 oz [131.000 g]
Información de la Caja	Longitud de la Caja	4.1 in [1.0 cm]
	Ancho de la Caja	6.5 in [1.7 cm]
	Altura de la Caja	3.5 in [90.000 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	21.4 oz [606.000 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Concentrador de carga USB
	Incluido en la Caja	Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se
	Incluido en la Caja	

Incluido en la Caja	compra en dichos países
Incluido en la Caja	Manual de Instrucciones
Incluido en la Caja	Soporte para montaje en pared (con tornillos)
	Patas de Goma
	Cable USB 3.0

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

