

StarTech.com Cisco SFP-10G-ZR-S compatibel SFP+ module - 10GBase-ZR glasvezel optische transceiver - 80 km (SFP-10G-ZR-S-ST)

Productcode: SFP10GSREMST



De SFP-10G-ZR-ST is een Cisco SFP-10G-ZR compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-ZR conform netwerken, op een maximale afstand van 80 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1550nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 80 km
- MTBF: 426,514,897 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco SFP-10G-ZR

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

### Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-SR
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	400 m (1312 ft.)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	38,631,862 hours



Vermogensopname < 1W

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	0.5 in [13.9 mm]
Breedte product	2.3 in [58.4 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.6 mm]
Gewicht product	1.1 oz [30 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SFP+ Transceiver
-------------	------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

