

Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A)
- 5Gbps - Box esterno in metallo per montaggio a parete

ID prodotto: ST4300U3C3



L'hub USB 3.2 Gen 1 ST4300U3C3 permette di utilizzare contemporaneamente le funzionalità di hub dati e ricarica tramite USB aggiungendo tre porte di ricarica USB dedicate oltre a quattro porte dati USB 3.2 Gen 1 per un totale di sette porte, tutto ciò mediante un unico collegamento dell'host USB 3.2 Gen 1.

Le porte dell'hub USB sono compatibili con la specifica SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, offrono velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps e sono compatibili all'indietro con le specifiche USB 2.0 e 1.x.

L'hub USB con alimentazione esterna integra inoltre 3 porte di ricarica USB dedicate offrendo 2 porte da 1 A e 1 porta da 2 A che consentono di utilizzare sia la funzionalità di hub dati che di stazione di ricarica tramite USB. Il supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 permette di ricaricare la maggior parte dei dispositivi mobili, compresi Apple® iPhone®, iPad®, Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ e molti altri.

Progettato per un accesso rapido alle porte durante il collegamento o lo scollegamento di dispositivi, l'hub presenta una disposizione verticale delle porte con un resistente box esterno compatto, in metallo. Per una maggiore flessibilità, l'hub comprende una staffa per le installazioni con montaggio a parete.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Può essere utilizzato in ambienti di help desk o tech bench IT per fornire un hub USB e le porte di ricarica per più dispositivi
- Installazione in postazioni in cui le porte USB 3.2 Gen 1 devono essere montate con sicurezza su un piano, ad esempio una parete o sotto una scrivania
- Permette di espandere le funzionalità USB 3.2 Gen 1 a casa o in ufficio

Caratteristiche

- Fornisce 4 porte hub USB 3.2 Gen 1 e 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A, 1 x 2A)
- Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, compresi i dispositivi Apple® e Samsung Galaxy™
- Conforme a SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, con supporto fino a 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.x
- Box esterno compatto, in metallo
- Staffa per montaggio a parete inclusa

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Porte	7
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2

	ID chipset	VIA/VLI - VL812
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		3 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 3.0 disponibile
	Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
		4 - LED di connessione porte all'hub
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1.5 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	3 A
	Tipo punta centrale	Positivo

Tipo presa	M
Consumo energetico	36

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità	20~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Desktop
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	4.3 in [11.0 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
Peso prodotto	4.6 oz [131.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	4.1 in [10.5 cm]
Package Height	3.5 in [8.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub di ricarica USB
--------------------------	-------------------------

1 - Cavo USB 3.0

1 - Staffa per montaggio a parete (con viti)

4 - Piedini in gomma

1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.