

Estación de Carga de 4 Puertos USB - 48W/9,6A

ID del Producto: ST4CU424EU



Esta estación de carga USB ofrece una solución de gran potencia, para mantener sus dispositivos móviles cargados y listos para su uso. Es compatible con una amplia gama de modelos de tablets y smartphones, e incluye medidas de seguridad integradas que protegen a sus dispositivos móviles contra daños.

La estación de carga puede suministrar alimentación de hasta 48 W en total, con 2,4 amperios por puerto. Esto significa que se pueden cargar cuatro tablets a la vez y que cada puerto puede suministrar la alimentación que requiere cada dispositivo.

El cargador es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, lo cual garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles, incluyendo iPhone e iPad de Apple, los modelos de tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, dispositivos Android™ y muchos más.

Este cargador todo en uno es la solución perfecta para la carga de varios dispositivos durante reuniones en una sala de juntas o de conferencias. Le ofrece tanto al usuario como a sus compañeros de trabajo acceso a una fuente de carga cuando la necesiten. Además, la consolidación de la carga de sus dispositivos USB en un solo cargador USB multipuerto constituye una solución más eficiente y ahorra espacio. No es necesario el uso de varios tomacorrientes o regletas.

La caja de metal compacta es extremadamente duradera e incluye un botón integrado de encendido/apagado de todos los puertos, para un sencillo funcionamiento. Para más flexibilidad, la estación de carga incluye un soporte para instalación en pared.

La estación de carga USB integra medidas de seguridad que garantizan la protección de todos sus dispositivos contra daños debidos a sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecarga o cortocircuitos. Si se sobrepasa el límite de 48 W, la alimentación que reciban los dispositivos conectados se apagará, y el cargador se restablecerá automáticamente hasta reducir la carga a niveles seguros.

El cargador también incluye un indicador LED junto a cada puerto, a fin de notificarle en caso de

cortocircuito, y el puerto afectado se apagará hasta que se efectúe el reinicio de ciclo de energía del cargador.

El modelo ST4CU424EU está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue hasta cuatro dispositivos móviles a la vez
- Uso en entornos de departamento de soporte técnico o de pruebas técnicas para la carga simultánea de varios dispositivos USB como tablets, smartphones u otros
- Cargue e implemente una serie de tablets para personal móvil de ventas
- Configure una estación de carga USB doméstica para toda la familia
- Instálela en espacios en que los puertos USB deben quedar montados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio

Características

- Cargue casi cualquier dispositivo móvil gracias a su compatibilidad con la especificación 1.2 sobre carga de baterías USB
- Obtenga la carga más rápida posible para cada dispositivo conectado: hasta un total de 48W (9,6 amperios) compartidos entre los cuatro puertos
- Ahorre espacio y tomacorrientes mediante el uso de una sola estación de carga consolidada

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 4

Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías versión 1.2

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es) 4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Indicadores

Indicadores LED 1 - Alimentación
4 - Indicador de fallo por cortocircuito junto a cada puerto

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Corriente de Entrada 1.5 A
Tensión de Salida 12V DC
Alimentación de Salida 4 A
Tipo de Enchufe M
Consumo de Energía 48

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad HR 20~80%

Características Físicas

Color Negro
Tipo de Gabinete Aluminio
Longitud del Producto 3.7 in [95.0 mm]
Ancho del Producto 2.4 in [6.0 cm]
Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto 4.5 oz [128.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.4 in [16.3 cm]
Ancho de la Caja	4.1 in [10.3 cm]
Altura de la Caja	4.0 in [10.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	19.9 oz [563.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estación Carga 8xUSB
	2 - Soportes para montaje en pared
	1 - Adaptador de Alimentación UE
	2 - Patas de Goma
	4 - Tornillos de montaje

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.