

Dell EMC SFP-10G-ZR compatibel SFP+ transceiver module - 10GBASE-ZR

Productcode: SFP10GZREMST



De SFP1GBX10DES is een Dell EMC SFP-1G-BX10-D compatibel glasvezel SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Dell EMC™ switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 1000BASE-BX10 conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1490nmTx/1310nmRx1490nmTx/1310nmRx
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 3,713,222 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-1G-BX10-D

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-ZR
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.31 Gbps
Max. overdrachtsafstand	80 km (49.7 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1550nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps

	MTBF	38,631,862 hours
	Vermogensopname	< 1W
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	1.1 oz [30 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.6 in [11.6 cm]
	Package Width	3.6 in [9.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ Transceiver
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.