

4-Poort oplaadstation voor USB apparaten - 48W/9.6A

Productcode: ST4CU424EU



Dit USB-laadstation biedt een hoogvermogen oplossing om uw mobiele apparaten opgeladen en dus gebruiksklaar te houden. Het is compatibel met vele verschillende tablets and smartphones en heeft geïntegreerde beveiligingsmaatregelen om uw mobiele apparaten tegen schade te beschermen.

Het laadstation heeft een totaal vermogen van 48 W, met 2,4 A per poort. Dit betekent dat u tegelijkertijd vier tablets kunt opladen, en elke poort kan het vermogen bieden dat elk apparaat nodig heeft.

De lader ondersteunt USB-batterijlaadspecificatie 1.2 en is dus gegarandeerd compatibel met een breed scala aan mobiele apparaten waaronder de Apple iPhone en iPad, de Microsoft® Surface™ tablet, de Samsung Galaxy Tab™, Android™ en nog veel meer.

Deze alles-in-1 lader is perfect voor het opladen van meerdere apparaten tijdens besprekingen in een vergader- of conferentieruimte. U en uw collega's beschikken nu over oplaadmogelijkheden, wanneer deze nodig zijn. Bovendien is het opladen van uw USB-apparaten met één USB-lader met meerdere poorten een energiezuinigere oplossing en bespaart ruimte. U hebt geen meerdere wandcontacten of stekkerblokken nodig.

De compacte, metalen behuizing is extreem duurzaam en biedt eenvoudige bediening, met een geïntegreerde aan/uit-knop die alle poorten in- en uitschakelt. Voor nog meer flexibiliteit wordt bij het laadstation een wandmontagesteun geleverd.

Het USB-laadstation heeft geïntegreerde beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat al uw apparaten zijn beschermd tegen beschadiging door oververhitting, overspanning, overstroom of kortsluiting. Als de 48 W-grens wordt overschreden, wordt de aan de aangesloten apparaten geleverde stroom uitgeschakeld, en de lader reset zichzelf totdat de belasting is gedaald tot veilige niveaus.

De lader heeft ook een LED naast elke poort, om u op een kortsluiting te wijzen, terwijl de betreffende poort wordt uitgeschakeld totdat u de lader hebt uitgeschakeld en weer hebt ingeschakeld.

De ST4CU424EU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Laad tegelijkertijd tot vier mobiele apparaten op
- Geschikt voor IT-helpdesks of testbankomgevingen voor het tegelijkertijd opladen van meerdere tablets, smartphones of andere USB-apparaten
- Laad en gebruik een groot aantal tablets voor mobiele verkoopmedewerkers
- Installeer een USB-laadstation thuis voor het gehele gezin
- Installeer op plaatsen waar USB-poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of aan een bureau, moeten worden bevestigd

Eigenschappen

- Laad bijna elk mobiel apparaat met USB-batterijopladspecificatie 1.2 ondersteuning
- Lever het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat nodig is voor elk aangesloten apparaat, tot in totaal 48 W (9,6 A), verdeeld over alle vier poorten
- Bespaar ruimte en wandcontacten met één geconsolideerd laadstation

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Industriestandaarden	USB batterijopladspecificatie Rev. 1.2

Connector(en)

Type connector(en)	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
--------------------	-------------------------------------

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power
	4 - Kortsluitingsindicator naast elke poort

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	4 A
Stekkertype	M
Vermogensopname	48

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	3.7 in [95.0 mm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	4.5 oz [128.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.4 in [16.3 cm]

Package Width	4.1 in [10.3 cm]
Package Height	4.0 in [10.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.9 oz [563.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-oplaadstation
	2 - Wandmontagesteunen
	1 - EU-netstroomadapter
	2 - Rubberen voetjes
	4 - Bevestigingsschroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.