

Hub USB 3.0 à 4 ports plus port dédié à la charge de 2,4 A - 5Gbps

Nº de produit: ST53004U1C



Un must pour tous les utilisateurs d'appareils mobiles ! Ce hub USB 3.2 Gen 1 compact vous permet de brancher quatre périphériques USB de plus à votre ordinateur. De plus, vous chargerez facilement vos appareils mobiles sur son port dédié à la charge (Dedicated Charge Port).

Grâce à son port dédié à la charge de 2,4 A, ce hub accélère et facilite le chargement de votre smartphone, de votre tablette et d'autres appareils alimentés par USB, comme Android™, Apple et Samsung™.

Les ports de charge et de données fonctionnent en même temps. Vous pourrez donc charger rapidement votre appareil mobile tout en continuant d'utiliser les autres périphériques USB 3.2 Gen 1. Le port dédié à la charge reste en fonction même si l'ordinateur hôte est éteint, en mode veille ou déconnecté.

Augmentez les capacités de votre système en y ajoutant quatre ports USB 3.2 Gen 1, et profitez de vitesses de transfert rapides jusqu'à 5 Gb/s. Le hub USB 3.2 Gen 1 (ou USB 3.2 Gen 1) prend en charge des appareils à large bande passante comme des disques durs externes, des webcams haute résolution, des clés USB, des caméras vidéo, etc.

Peu encombrant, ce hub USB 3.2 Gen 1 à 4 ports se fera tout discret sur votre bureau. Et grâce à l'espace généreux entre les ports USB 3.2 Gen 1, vous n'aurez plus à lutter pour brancher et débrancher les appareils que vous utilisez le plus.

Il est facile de le configurer, et il s'installe sans pilote. Extrêmement pratique, il est en plus doté d'un système d'alimentation par USB ou autonome grâce à l'adaptateur d'alimentation inclus.

Certifications, rapports et compatibilité















Applications

- Utilisez-le comme station de charge à port unique ou comme hub de données à la maison, au bureau et dans les espaces de bureau partagés
- Chargez rapidement votre appareil mobile tout en augmentant la connectivité de votre ordinateur
- Facilitez l'accès aux ports USB

Spécifications techniques

- Chargez rapidement votre smartphone ou votre tablette sur le port USB de charge rapide de 2,4 A
- Branchez plusieurs appareils USB à votre ordinateur portable ou de bureau en ajoutant quatre ports USB 3.2 Gen 1
- Chargez toute une gamme d'appareils mobiles, y compris Apple et Samsung Galaxy, avec prise en charge des spécifications de charge de pile USB 1.2
- Format élégant et compact
- Débit SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gb/s
- Alimentation par USB ou autonome grâce à l'adaptateur d'alimentation inclus
- Compatible plug-and-play et échange à chaud
- Indicateurs à LED du statut des ports
- Rétrocompatible avec les appareils USB 2.0, 1.x

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Port(s) appareil USB-C Non

Connexion hôte USB-C Non



	Port(s) à charge rapide	Oui
	Nombre de ports	4
	Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Normes de l'industrie	Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
		USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
	ID du chipset	VIA/VLI - VL812
Performance	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connecteur(s)	Types de connecteur	4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration		
Comiguration	Configurations du système et du câblage	Ordinateur hôte avec port USB 3.0 libre
		L'adaptateur d'alimentation inclus doit être branché au hub pour que le port dédié à la charge (DCP) fonctionne
	Remarque	La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
Indicateurs	Indicateurs lumineux	4 - Statut du port (bleu)
Alimentation	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus



Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 2A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise N

Consommation électrique

24

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de

stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 10 % ~ 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type Desktop

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 4.1 in [10.3 cm]

Largeur du produit 2.4 in [6 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.2 cm]

Poids du produit 2.6 oz [75 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 8.3 in [21.2 cm]

Package Width 6.0 in [15.2 cm]



Package Height 2.0 in [5.2 cm]

Poids brut 14.1 oz [400.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 4 ports + port de charge dédié de 2,4 A

1 - Câble hôte USB 3.0

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis