

USB 3.0-hub med 4 portar plus dedicerad laddningsport - 1x 2,4 A-port

Produkt ID: ST53004U1C



Här är ett tillbehör som alla användare av mobila enheter måste ha. Med denna kompakta USB 3.0-hub kan du ansluta fyra extra USB-enheter till din dator och dessutom enkelt snabbbladda din mobila enhet med hjälp av hubbens dedicerade laddningsport (DCP).

Med hubbens dedicerade laddningsport på 2,4 A går det snabbt och enkelt att ladda din smarttelefon, surfplatta och andra USB-laddade enheter, inklusive Android™-, Apple- och Samsung™-enheter.

Laddnings- och dataportarna fungerar samtidigt så att du enkelt kan snabbbladda din mobila enhet samtidigt som du använder dina andra USB 3.0-tillägg. Den dedicerade laddningsporten är på även när värdatorn är avstängd, i sovläge eller fränkopplad helt.

Boosta ditt systems förmågor genom att lägga till fyra USB 3.0-portar och njut av snabba överföringshastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.0-hubben (även känd som USB 3.1 Gen 1) fungerar med dina enheter med hög bandbredd, som till exempel externa hårddiskar, USB-minnen, högupplösta webbkameror, videokameror m.m.

USB 3.0-hubben med 4 portar har en liten storlek som inte tar upp så mycket plats på skrivbordet. Och med gott om plats mellan varje USB 3.0-port är det enkelt att koppla i och ur enheterna som du använder oftast.

Installationen är enkel eftersom installation av drivrutiner inte behövs och för extra flexibilitet är hubben USB-driven eller självdriven med hjälp av den medföljande strömadaptern.

ST53004U1C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Den medföljande strömadaptern behövs för att strömförse den dedicerade laddningsporten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Snabbladda din mobila enhet och ge din dator flera anslutningar
- Gör svåråtda USB-portar mer åtkomliga
- Använd som en laddningsstation med en port eller som en datahub i hemmet, på kontoret och vid arbetsstationer med flera användare

Funktioner

- Anslut flera USB-enheter till din bärbara eller stationära dator genom att lägga till fyra USB 3.0-portar
- Ladda din smarttelefon eller surfplatta snabbt med hjälp av USB-snabbladdningsporten på 2,4 A
- Ladda många olika mobila enheter, inklusive Apple- och Samsung Galaxy-enheter, med stöd för USB Battery Charging Specification 1.2
- SuperSpeed USB 3.0-genomströmning på upp till 5 Gbps
- Slimmad och kompakt design
- USB-driven eller självdriven, med hjälp av den medföljande strömadaptern
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- LED-indikatorer för portstatus
- Bakåtkompatibel med USB 2.0-, 1.x-enheter

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Portar	4

Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Värddator med en ledig USB 3.0-port Den medföljande strömadaptern måste anslutas till hubben för att den dedicerade laddningsporten (DCP) ska fungera
Obs.	Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.

Indikatorer

LED-indikatorer	Portstatus (blå)
-----------------	------------------

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A



Utspänning	12V DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Skrivbord
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	4.1 in [10.3 cm]
Produktbredd	2.4 in [60 mm]
Produkt höjd	0.9 in [22 mm]
Produktvikt	2.6 oz [75 g]

Förpackning

Package Length	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	8.5 in [21.6 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Fraktvikt (förpackning)	14.5 oz [411 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-hub med 4 portar + dedicerad laddningsport på 2,4 A
-----------------	---



USB 3.0 värdkabel

Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

