

Module de transceiver SFP compatible SFP-1G-BX80-U - 1000BASE-BX80 (en amont)

N° de produit: SFP1GBX80UES



Le SFP1GBX80UES est un transceiver SFP fibre optique en amont compatible Dell EMC SFP-1G-BX80-U qui fonctionne avec SFP1GBX80DES de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 1000BASE-BX80. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 80 km et vous assure une connectivité de 1 GbE par câblage optique.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1490 nm Tx / 1550 nm Rx, 1490 nm Tx / 1550 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 80 km
- MTBF : 3 713 222 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

## Spécifications techniques

- Assure des connexions 1 GbE fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-BX80
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Coupler avec le module SFP1GBX80DES
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
- Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 1000BASE-BX80

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
Distance de transfert max.	80 km (49.7 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1490nmTX/1550nmRX 1490nmTX/1550nmRX
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet

DDM	Oui
Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
MTBF	3,713,222 hours

---

#### Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	1.1 oz [30 g]

---

#### Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du Colis	3.6 in [9.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	1.8 oz [50 g]

---

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - SFP Transceiver
-----------------------	---------------------

---

#### Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis