

Hub USB 3.0 compact à 7 ports avec câble intégré - Argent

N° de produit: ST73007UA



Ce hub USB 3.0 compact à 7 ports est coordonné au design élégant de votre MacBook. Son boîtier au fini argent sablé donnera la touche finale à votre ordinateur portable Apple. Fait d'aluminium plein mais léger malgré tout, il assure la durabilité indispensable en voyage comme au bureau.

Ce hub USB de style Apple et de qualité supérieure constitue un moyen facile de renforcer la connectivité de votre MacBook. Il propose sept ports USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1) dans un boîtier compact. Grâce aux ports supplémentaires, vous pourrez brancher d'autres appareils USB. Tous ces ports vous permettent de laisser vos appareils branchés afin qu'ils soient toujours prêts à l'emploi au besoin.

Le fini sablé argent du hub USB 3.0 à 7 ports lui donne un look unique et élégant. Désormais, votre hub aura l'air aussi branché et moderne que votre MacBook, votre Ultrabook ou votre ordinateur portable.

Ce hub comporte un câble intégré de 98 cm, ce qui est plus long que ce que la plupart des hubs classiques peuvent offrir. Le câble plus long vous permet de disposer le hub et vos appareils exactement à l'endroit désiré. Il vous permet aussi de connecter le hub à votre ordinateur portable ou à votre tablette quel que soit l'endroit où se trouve le port USB 3.0 de l'ordinateur portable.

Les sept ports de ce hub compact sont très espacés entre eux, contrairement à certains hubs USB 3.0 sur lesquels les ports sont tassés dans un espace restreint, ce qui complique le branchement de différents appareils. Grâce à cette configuration, vous pouvez brancher des appareils et des câbles dotés de connecteurs de taille supérieure sans perdre des capacités.

Protégé par un robuste boîtier en aluminium, ce hub est idéal pour les déplacements comme les allers-retours entre le travail et la maison. Il se fera également tout petit sur votre bureau. Tout ce qu'il vous faut pour le partage de bureau ou un milieu BYOD (Bring Your Own Device).

Facile à utiliser, ce hub est compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud. Vous pouvez donc l'installer rapidement, sans pilote ni logiciel supplémentaire. Il comprend également un

adaptateur d'alimentation. Vous pourrez donc y connecter quasiment tous les périphériques USB 3.0, même ceux qui consomment beaucoup d'énergie. En outre, vous éviterez les achats de nouveaux appareils en utilisant le hub USB 3.0 avec vos appareils USB 2.0 et 1.x.

Le modèle ST73007UA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Grâce au câble long, vous pouvez disposer le hub de façon flexible et ainsi connecter toute une variété de périphériques à la maison ou au bureau
- Emportez ce hub dans vos déplacements et branchez presque tous les périphériques USB, où que vous vous trouviez
- Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l'accès à un hub USB à plusieurs périphériques

Spécifications techniques

- Élégant avec un fini argent sablé assorti à votre MacBook
- Orientation des ports arrière pour une meilleure gestion des appareils USB et un encombrement réduit
- Placez le hub à l'endroit exact où vous en avez besoin, avec un boîtier compact et léger et un câble plus long intégré
- Son robuste boîtier en aluminium favorise sa fiabilité
- Prise en charge du débit SuperSpeed USB jusqu'à 5 Gb/s
- Connectez et utilisez des appareils USB 3.0 nécessitant davantage de puissance à l'aide de l'adaptateur d'alimentation 20 W fourni
- Sa rétrocompatibilité vous permet de faire des économies et d'utiliser vos périphériques existants USB 2.0 et 1.x
- Compatible plug-and-play et échange à chaud
- Protection contre la surintensité

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	7
Interface	USB 3.0
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
ID du chipset	ASMedia - ASM1074

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------------	--

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur hôte avec port USB 3.0
Remarque	La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation
----------------------	--------------

Alimentation

Adaptateur	Adaptateur secteur inclus
------------	---------------------------



d'alimentation inclus

Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	4 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H
Consommation électrique	20

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10 ~90 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Silver & White
Type	Desktop
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur de câble	38.6 in [98 cm]
Longueur du produit	7.2 in [18.3 cm]
Largeur du produit	1.5 in [37 mm]
Hauteur du produit	0.7 in [18 mm]
Poids du produit	4.3 oz [122 g]

Informations d'emballage

Package Length	4.6 in [11.6 cm]
----------------	------------------



Package Width	9.0 in [22.9 cm]
Package Height	2.3 in [58 mm]
Poids brut	16.6 oz [471 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Hub USB 3.0 à 7 ports - compact avec câble intégré
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

