

Modulo ricetrasmittitore SFP compatibile con Dell EMC SFP-1G-BX80-U -  
1000Base-BX80 (a monte)

ID prodotto: SFP1GBX80UES



Il SFP1GBX80UES è un ricetrasmittitore SFP a monte in fibra compatibile con Dell EMC SFP-1G-BX80-U associabile con SFP1GBX80DES di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 1000Base-BX80. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 80 km e offre una connettività affidabile 1 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1490 nm Tx / 1550 nm Rx, 1490 nm Tx / 1550 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 1 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 80 km
- MTBF: 3,713,222 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico

multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

## Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-1G-BX80-U
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con SFP1GBX80DES
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W

---

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Compatible Brand	Dell EMC
	Standard del settore	IEEE 802.3 1000BASE-BX80

---

Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Distanza di trasferimento max	80 km (49.7 mi)
	Tipo fibra	Modalità singola
	Lunghezza d'onda	1490nmTX/1550nmRX
		1490nmTX/1550nmRX
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	DDM	Sì



Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)

MTBF 3,713,222 hours

---

Caratteristiche  
fisiche

Lunghezza prodotto 0.5 in [13.9 mm]

Larghezza prodotto 2.3 in [58.4 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [12.6 mm]

Peso prodotto 1.1 oz [30 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Peso spedizione  
(confezione) 1.8 oz [50 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione SFP Transceiver

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

