

Kompakt USB 3.0-hubb med 7 portar och inbyggd kabel - 5Gbps

Produkt ID: ST73007UA



Denna USB-hubb lägger till sju USB-A 3.2 Gen 1-portar (5 Gbps) till en USB-A-aktiverad stationär eller bärbar dator. USB-hubben ansluts till en USB-A-port på en dator med hjälp av den inbyggda 98 cm långa värdkabeln. USB-hubben är bakåtkompatibel med USB 2.0-enheter (480 Mbps), vilket ger stöd för ett brett utbud av moderna och äldre USB-tillägg (t.ex. USB-minnen, externa HDD:er/SSD:er, HD-kameror, möss, tangentbord, webbkameror och ljudheadsets). USB-hubben är kompakt, vilket underlättar bärbarheten när du är på resande fot.

Om du letar efter bärbarhet kan denna hubb hjälpa till. Dess kompakta och lätta design gör den idealisk för resor. Med den inbyggda USB-kabeln får den mångsidiga hubben dessutom enkelt plats i resväskan.


Med det tåliga aluminiumhöljet ger hubben tillförlitligt skydd så den är perfekt för resor fram och tillbaka från hemmet till kontoret. Dessutom tar den kompakta USB-hubben minimalt med plats på skrivbordet så att du kan använda den vid hot desks eller i BYOD-miljöer (Bring Your Own Device).

Den lättanvända hubben är kompatibel med plug-and-play och hot swap så att du kan installera den snabbt utan att extra drivrutiner eller program behövs. En strömadapter medföljer så att du kan vara säker på att du kan ansluta i stort sett vilket USB 3.2 Gen 1-tillägg som helst, även enheter med höga strömkrav. Du slipper dessutom besväret och kostnaden av att köpa nya enheter genom att använda USB 3.2 5 Gbps-hubben med dina befintliga USB 2.0- och 1.x-enheter.

StarTech.com Connectivity Tools har utvecklats för att förbättra prestanda och säkerhet och är den enda programvarusviten på marknaden som är kompatibel med en mängd olika tillbehör för IT-anslutning. Den tillämpliga programvaran för den här produkten är USB Event Monitoring Utility. Använd det här verktyget för att spåra och logga anslutna USB-enheter.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.StarTech.com/connectivity-tools

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Flexibel hubbplacering med en förlängd kabel så att du kan ansluta många olika tillägg i hemmet eller på kontoret
- Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst var du än är
- Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb

Funktioner

- Ger skydd mot överström
- Anslut och använd USB 3.2 Gen 1-enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande strömadaptern på 20 W
- Tåligt aluminiumhölje ger tillförlitlig prestanda
- Placera hubben exakt där du behöver den med ett kompakt och lätt hölje och en inbyggd förlängd kabel
- Stöd för SuperSpeed USB-genomströmning på upp till 5 Gbps

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	7
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

	Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523
Prestanda	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	7 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Värddator med en USB 3.0-port
	Obs.	Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.6 A
	Utspänning	5 DC
	Utström	4 A
	Polaritet på mittpol	Positiv

	Kontakttyp	H
	Strömförbrukning	20
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10%~90% RH (icke-kondenserande)
Utseende		
	Färg	Silver & White
	Formfaktor	Skrivbord
	Kabinetttyp	Aluminium och plast
	Kabellängd	38.6 in [98 cm]
	Produktlängd	7.2 in [18.3 cm]
	Produktbredd	1.5 in [3.7 cm]
	Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]
	Produktvikt	4.6 oz [130.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	4.4 in [11.2 cm]
	Package Width	9.1 in [23.1 cm]
	Paketets höjd	2.3 in [5.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	13.7 oz [388.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hubb med 7 portar - kompakt med inbyggd kabel
		1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.