

Station de charge universelle USB avec 2 ports 2A et 5 ports 1A

N° de produit: ST7C51224EU



Chargez jusqu'à sept appareils mobiles simultanément. Cette station de charge à 7 ports USB vous permet d'installer un point de charge multiport pour les tablettes, téléphones et autres appareils mobiles.

Cette barrette de charge USB indépendante est dotée de cinq ports de charge USB 1A et deux 2A, ce qui vous permet de charger plusieurs appareils mobiles en même temps, sans avoir à les brancher sur plusieurs prises murales ou barres d'alimentation.

La station de charge à 7 ports prend en charge les fonctions de charge intelligente, notamment la spécification de charge de pile USB 1.2 et les protocoles Apple et Samsung. Elle est compatible avec un large éventail d'appareils mobiles, tels que l'iPhone et l'iPad d'Apple, la Samsung Galaxy Tab, les appareils Android et bien plus encore.

Créez une station de charge USB dédiée sur votre bureau pour pouvoir charger vos appareils mobiles pendant que vous travaillez. La station de charge est également un complément idéal à votre salle de conférence ou hall de réception, puisqu'elle permet aux utilisateurs mobiles de maintenir la charge de leurs appareils.

Grâce à son bouton d'alimentation intégré, vous pouvez désactiver tous les ports lorsque le chargeur n'est pas utilisé.

Cette barrette de charge compacte est peu encombrante et dotée d'un boîtier métallique robuste qui peut résister à l'usure liée à une utilisation quotidienne. Le support mural inclus vous permet de fixer la barrette de charge à une surface telle qu'un bureau ou un mur, afin d'accéder facilement aux ports de charge.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Chargez simultanément plusieurs appareils
- Idéal pour les salles de conférence, halls de réception, centres d'assistance informatique et bancs d'essai
- Installez-la à des endroits où la barrette de charge peut être fixée en toute sécurité

Spécifications techniques

- Chargez simultanément plusieurs appareils avec cinq ports 1A et deux ports 2A
- Libérez des prises murales en utilisant une station de charge groupée
- Installez la barrette de charge sur un bureau ou un mur à l'aide du support de fixation inclus
- Gagnez de la place sur votre bureau, votre établi ou votre table de conférence grâce à la conception compacte de la station de charge
- Compatible avec les fonctions de charge intelligente

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	7
Normes de l'industrie	Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2

Connecteur(s)

Types de connecteur	7 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
---------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
----------------------	------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC

Courant d'entrée	1.5 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	5 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	60

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	4.3 in [11.0 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
Poids du produit	4.2 oz [118.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.9 in [98.0 mm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	3.7 in [95.0 mm]
Poids brut	27.1 oz [767.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station de charge USB
	1 - Support de montage
	4 - Pieds en caoutchouc
	1 - Manuel d'utilisation
	1 - Adaptateur d'alimentation
	4 - Vis de montage

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis