

## Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A

ID del Producto: ST7CU35122



Esta estación de carga USB le permite configurar una estación de carga dedicada externa multipuerto, para cargar sus tablets, smartphones y otros dispositivos móviles.

La estación es un dispositivo autónomo que ofrece 5 puertos USB de carga a 1A, y 2 puertos USB de carga a 2A, lo cual permite cargar varios dispositivos. Esta estación de carga le ofrece la alimentación nominal más rápida posible que se requiera para cada dispositivo conectado. Nota: algunos dispositivos no utilizan toda la potencia 1A o 2A, lo cual permite la conexión de más dispositivos en carga a la vez.

El cargador también es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, lo cual garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles, incluyendo iPhone e iPad de Apple, los modelos de tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, dispositivos Android™ y muchos más.

La estación de carga es una solución ideal para la carga de dispositivos móviles durante reuniones en salas de juntas, salas de conferencias o vestíbulos. Les ofrece a usted y a sus colegas de trabajo un acceso de carga esencial cuando se necesita. Además, la consolidación de la carga de sus dispositivos USB en un solo cargador USB multipuerto constituye una solución más eficiente en el consumo de energía y evita el uso de varios tomacorrientes o regletas, lo cual representa un valioso ahorro en espacio.

La caja de metal compacta es extremadamente duradera e incluye un botón integrado de encendido/apagado de todos los puertos, para un sencillo funcionamiento.

Este concentrador es el accesorio perfecto para un ordenador portátil o una estación de trabajo de sobremesa, gracias a su duradera caja de metal resistente a los desgastes propios del uso a diario.

El soporte para montaje en pared le permite instalar el concentrador en una superficie, como un

escritorio o una pared, para adaptarse mejor a sus requisitos.

El modelo ST7CU35122 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Uso en entornos de departamento de soporte técnico o de pruebas técnicas para la carga de varios dispositivos USB como tablets, smartphones u otros
- Establezca una estación de carga USB en el hogar para toda la familia
- Instalación en espacios en que los puertos USB-A deben quedar montados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio

## Características

- Cargue varios dispositivos con los puertos de carga dedicados: 5 x 1A, 2 x 2A
- Ahorre espacio y tomacorrientes, al utilizar esta estación de carga consolidada
- Soporte para especificación USB 1.2 de carga de batería, que incluye dispositivos Apple® y Samsung Galaxy™
- Incluye adaptador universal de alimentación
- Caja compacta, de metal
- Botón físico integrado de encendido/apagado
- No requiere conexión al PC
- Incluye soporte para instalación sobre superficie o en pared

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	7

Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB

Conector(es)		
Tipo(s) de Conector(es)	7 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)	
Observaciones / Requisitos		
Nota	El modelo ST7CU35122 es compatible con 36 vatios máximo, lo cual permite la conexión y carga de hasta cuatro dispositivos de alta potencia en cualquier momento (2x 1A y 2x 2A).	
Indicadores		
Indicadores LED	1 - Encendido	
Requisitos de Energía		
Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido	
Tensión de Entrada	100 - 240 AC	
Corriente de Entrada	1.5 A	
Tensión de Salida	12V DC	
Alimentación de Salida	3 A	
Polaridad Central	Positivo	
Tipo de Enchufe	M	
Consumo de Energía	36	
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)	
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)	
Humedad	HR 20~80%	
Características Físicas		

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	4.3 in [11.0 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	4.4 oz [126.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.6 in [16.7 cm]
Ancho de la Caja	4.1 in [10.5 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [8.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.5 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Base de Carga USB
	1 - Soporte para montaje en pared (con tornillos)
	4 - Patas de Goma
	1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.