

Dell EMC SFP-1G-SX compatibel SFP module - 1000BASE-SX glasvezel optische transceiver - 550 m

Productcode: SFP1GLXEMCST



De SFP1GTEM CST is een Dell EMC SFP-1G-T compatibel koper SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Dell EMC™ switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via koper kabels, voor 1000BASE-T conform netwerken, op een maximale afstand van 100 m.

Technische specificaties:

- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: koper
- Verbindingstype: RJ-45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 4,655,371 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP koper module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-1G-T

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-1G-LX
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm
	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)

	MTBF	53,972,659 hours
	Vermogensopname	< 1.3W
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.5 in [13.9 mm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	1.1 oz [30.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.5 in [11.4 cm]
	Package Width	3.6 in [9.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [46.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP Transceiver
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.