

Juniper SFP-FE20KT13R15 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 100Base-BX10-U

Produkt-ID: SFP1GZXEMCST



Der SFP1GZXEMCST ist ein Dell EMC SFP-1G-ZC-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Dell EMC™ Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000Base-ZX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 80 km.

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 1310nm
- Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
- Typ: Single Mode
- Anschlusstyp: LC Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 80 km
- MTBF: 53.972.659 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundene SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- 100 % garantierte Kompatibilität mit Dell EMC SFP-1G-ZC
- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
- Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industrienormen	IEEE 802.3z 1000BASE-ZX

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung	80 km (49.7 mi)
Faseroptiktyp	Single Mode
Wellenlänge	1550nm
	1550nm
Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
DDM	Ja



Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)

MTBF 53,972,659 hours

Physische
Eigenschaften

Produktlänge 0.5 in [13.9 mm]

Produktbreite 2.3 in [58.4 mm]

Produkthöhe 0.5 in [12.6 mm]

Produktgewicht 1.1 oz [30 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 1.8 oz [50 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten SFP Transceiver

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

