

Paquete de 10 - Guardapolvos SFP

ID del Producto: SFPCAP10



Este paquete de 10 cobertores para SFP contra el polvo proporciona una forma económica de proteger sus conmutadores de red y equipos de fibra óptica contra el polvo y los contaminantes, al cubrir las ranuras SFP expuestas y no utilizadas.

Simplemente inserte los cobertores contra polvo en cualquier ranura SFP/SFP+ vacía en sus interruptores de red. Hechos de caucho termoplástico (TPE) Santoprene™, estos duraderos cobertores contra el polvo evitan la entrada de polvo y suciedad y protegen su equipo de red contra contaminantes que podrían causar problemas de conexión. Una práctica lengüeta facilita la inserción y extracción de los cobertores para SFP contra el polvo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Utilice los cobertores contra el polvo en ranuras SFP vacías en conmutadores de red y otros equipos de fibra óptica, para proteger contra el polvo y los contaminantes

Características

- **PROTEJA SU EQUIPO DE RED:** Estos protectores para SFP se instalan en ranuras SFP o SFP+ standard, manteniendo los puertos de switch, enrutadores, tarjetas de red y conversores a salvo de la

suciedad

- **DISEÑO DURADERO:** Fabricados en auténtico Santoprene™ (caucho o elastómero termoplástico, TPE), estos tapones antipolvo para SFP no se rompen y mantienen su forma, incluso después de uso frecuente
- **FÁCILES DE INSERTAR Y EXTRAER:** Gracias a su práctica lengüeta que permite tirarlo, estos tapones antipolvo son fáciles de insertar y extraer, sin que afecte a los puertos o cables adyacentes
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Se adapta a ranuras abiertas para módulos transceptores SFP y SFP+

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
-----------------------	-----------------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longitud del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	0.0 oz [1.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	10
Longitud de la Caja	2.8 in [7.0 cm]

Ancho de la Caja 3.5 in [8.8 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.7 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [32.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 10 - protectores contra el polvo

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.