

Module de transceiver SFP compatible SFP-FE20KT15R13 - 100BASE-BX10-D (en aval)

N° de produit: SFPFE20KT5R3



Le SFPFE20KT5R3 est un transceiver SFP fibre optique en aval compatible Juniper SFP-FE20KT15R13 qui fonctionne avec SFPFE20KT3R5 de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 100BASE-BX10-D. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 20 km et vous assure une connectivité de 100 MbE par câblage optique.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 100 Mbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 20 km
- MTBF : 3 713 222 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

## Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Juniper SFP-FE20KT15R13
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
- Appuyé par une garantie de 3 ans
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 100BASE-BX10-D

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	100 Mbit/s
Distance de transfert max.	20 km (12.4 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1550nmTx/1310nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet

DDM	Oui
Réseaux compatibles	100 Mb/s
MTBF	3,713,222 hours

---

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Slot SFP
Connecteur B	1 - Fibre optique duplex LC

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	2.6 in [65.0 mm]
Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]

---

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.4 in [11.2 cm]
Largeur du Paquet	3.7 in [9.4 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	2.0 oz [58.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - SFP Transceiver
-----------------------	---------------------

---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis