

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Juniper SFP-FE20KT15R13 -
100BASE-BX10-D (a valle)

ID prodotto: SFPFE20KT5R3



Il SFPFE20KT5R3 è un ricetrasmettitore SFP a valle in fibra compatibile con Juniper SFP-FE20KT15R13 associabile con SFPFE20KT3R5 di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 100BASE-BX10-D. Il modulo ricetrasmettitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 20 km e offre una connettività affidabile 100 MbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 100 Mbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 20 km
- MTBF: 3,713,222 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con JuniperSFP-FE20KT15R13
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
- Supportato da una garanzia di 3 anni
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Standard del settore	IEEE 802.3 100BASE-BX10-D

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Mbps
Distanza di trasferimento max	20 km (12.4 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1550nmTx/1310nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

Reti compatibili	100 Mbps
MTBF	3,713,222 hours

Connettore/i	
Connettore A	1 - Slot SFP
Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica

Caratteristiche fisiche	
Lunghezza prodotto	2.6 in [65.0 mm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	2.5 oz [72.0 g]

Informazioni confezione	
Lunghezza Confezione	4.4 in [11.2 cm]
Larghezza del Pacco	3.7 in [9.4 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [58.0 g]

Contenuto della confezione	
Incluso nella confezione	1 - SFP Transceiver

Informazioni sulla garanzia	
Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.