

Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB

ID prodotto: SV211DPUA




Lo switch cavo KVM DisplayPort® 2 porte SV211DPUA con audio e controllo della commutazione in remoto consente di controllare due PC dotati di DisplayPort e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio.

Permettendo di organizzare la scrivania senza sacrificare lo spazio di lavoro, questo compatto KVM USB DisplayPort è dotato di cavi integrati che possono essere connessi direttamente al sistema grazie alla linea minimale. Lo switch prevede un pulsante a pressione remoto sul cavo integrato da 1,5 metri posizionabile in una postazione facilmente accessibile oltre a scelte rapide da tastiera e software compatibile con PC o Mac® per la commutazione tra i sistemi. Per eliminare la necessità di un ingombrante adattatore di alimentazione esterno e di una presa a muro, lo switch KVM DisplayPort è alimentato tramite USB.

La funzionalità video KVM con DisplayPort offre il supporto di risoluzioni fino a 2560x1600 consentendo la gestione di un ampio display DisplayPort per applicazioni che richiedono un'uscita video ad alta definizione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse
- Per la condivisione di computer e periferiche collegate in uffici a domicilio o in contesti domestici
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

Caratteristiche

- REPLACED BY SV211DPUA4K
- REPLACE BY SV211DPUA4K
- Supporta risoluzioni fino a 2560 x 1600
- Commutazione tra PC mediante pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera o software di commutazione
- Design minimale che permette di risparmiare spazio
- Cavi KVM integrati con switch remoto
- Il software di commutazione supporta piattaforme PC e Mac®
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporto audio analogico (3,5 mm) e DisplayPort
- Commutazione di audio/mic indipendente per un audio senza interruzioni
- Supporta la funzione hot-plug
- Switch remoto su cavo da 1,5 m

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB

Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Specifiche audio	Supporto audio analogico (3,5 mm) e DisplayPort
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e software

Connettore/i

Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 1 - DisplayPort (20 pin) 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettori host	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 1 - DisplayPort (20 pin) 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows®2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server®2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS 10.6 to 10.12
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Nota	La compatibilità con il sistema operativo si riferisce
------	--

solamente al software KVM, il cavo KVM può essere utilizzato su qualsiasi piattaforma senza software

Per convertire lo switch DisplayPort KVM e renderlo compatibile con display o sorgenti video diverse, come HDMI o VGA, è necessario utilizzare gli adattatori attivi

Indicatori

Indicatori LED	1 - Indicatore selezione PC
----------------	-----------------------------

Alimentazione

Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	3.9 ft [1.2 m]
Lunghezza prodotto	3.5 in [88.0 mm]
Larghezza prodotto	2.6 in [6.6 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
Peso prodotto	13.0 oz [367.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.8 in [25.0 cm]
Package Width	6.4 in [16.3 cm]

Package Height 2.4 in [62.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 16.9 oz [480.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Switch KVM

1 - CD software

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.