

2 Port USB C KVM switch - 4K 60Hz HDMI - Compacte 2 Port UHD USB Type C Mini KVM schakelaar met USB C kabels - usb voeding - MacBook iPad Pro ThinkPad IdeaPad EliteBook

Productcode: SV211HDUC



Met deze 2-port USB-C™ KVM switch kunt u eenvoudig schakelen tussen twee USB Type-C of Thunderbolt™ 3 desktop of laptop computers met één enkel toetsenbord, HDMI® monitor en muis.

Dankzij USB-C met DP Alt Mode heeft u slechts één kabel per computer nodig om deze compacte KVM switch aan te sluiten. Daardoor wordt minder ruimte in beslag genomen en vermijdt u een warboel aan kabels. Alle vereiste aansluitingskabels worden meegeleverd zodat de KVM switch direct klaar is voor gebruik.

De KVM schakelaar wordt eenvoudig bediend met één knop waarmee u tussen de aangesloten computers kan switchen.

Deze HDMI KVM switch ondersteunt UHD resoluties tot 4K (3840x2160) bij 60 Hz en kan dus makkelijk een HDMI 2.0 scherm van groot formaat aansturen om zo uw beeldruimte te maximaliseren.

Het USB-C ontwerp van deze KVM schakelaar zorgt niet alleen voor minder aansluitingskabels, de mini KVM switch is hierdoor ook self-powered via USB-voeding en heeft geen aparte voedingsadapter nodig. Door zijn compacte vormfactor is deze mini KVM switch ideaal om te schakelen tussen uw privé- en bedrijfs laptop bij thuiswerken of om te gebruiken in een hot desk omgeving op kantoor.

De KVM switch ondersteunt alle besturingssystemen waaronder Windows, Linux, macOS, iPadOS (Apple iPad Pro) en Android. StarTech.com heeft dit product rigoureus getest om de compatibiliteit met alle populaire merken te garanderen waaronder: Dell, HP, Apple en Lenovo.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Medische beeldvorming met hoge resolutie
- Serverbesturing voor digital signage
- Mobiele en hot desk medewerkers

Eigenschappen

- **RUIMTEBESPAREND:** Met deze mini USB C KVM switch kunt u eenvoudig schakelen tussen 2 USB Type C of Thunderbolt 3 desktops/laptops met 1 toetsenbord, monitor & muis; geschikt voor elk besturingssysteem en werkt met de Apple iPad Pro
- **2-port USB-C KVM:** 4K 60 Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0 Out | Schakelen met drukknop | USB powered | geschikt voor elk besturingssysteem | Ook compatibel met Thunderbolt 3 poorten | Inclusief kabels
- **DRAAGBAAR:** Bus Powered via USB-voeding zodat u geen voedingsadapter meer nodig heeft; ideale compacte mini KVM switch om te schakelen tussen privé- en bedrijfs laptop bij thuiswerken, of voor gebruik in een hot desk omgeving op kantoor
- **GEBRUIKSKLAAR:** 1m USB-C kabels worden meegeleverd zodat de HDMI KVM switch direct uit de doos in gebruik kan worden genomen; werkt met populaire merken zoals Dell, HP, Apple en Lenovo
- **HET VOORDEEL VAN STARTECH.COM:** StarTech.com biedt 2 jaar garantie en gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika voor deze 2-port KVM schakelaar

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB-C

PC-videotype	USB-C (DP Alt-Mode)
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Chipsetcode	Parade - PS176
	VLI - VL170
	Terminus - FE1.1S
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 2.0
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Nee
Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk
MTBF	50.000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - HDMI (19-polig)
Hostaansluitingen	2 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C poorten moeten DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze KVM switch te kunnen werken
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Functionele weergave
		2 - Poortselectie of actieve host
Voeding	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 35°C
	Opslagtemperatuur	-20°C ~ 50°C
	Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	5.5 in [14.0 cm]
	Breedte product	2.8 in [7.2 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	11.2 oz [318.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	7.0 in [17.7 cm]
	Breedte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]
	Hoogte Verpakking	3.4 in [8.6 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	15.5 oz [438.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		2 - 1 m USB-C kabels
		1 - verkorte handleiding
Garantiebepalinge n	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.