

StarTech.com Juniper SFP-GE10KT14R13 compatibel SFP - 1000Base-BX10-D
glasvezel optische transceiver - 10 km (SFPGE10KT4R3)

Productcode: SFPGE10KT3R5



De SFPGE10KT5R3 is een Juniper SFP-GE10KT15R13 compatibel glasvezel SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Juniper® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 1000Base-BX10-D conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nmTx/1550nmRx
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 3,713,222 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-GE10KT15R13

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-GE10KT13R15
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Compatible Brand	Juniper
Industriestandaarden	IEEE 802.3 1000BASE-BX10-U

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nmTx/1550nmRx
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	3,713,222 hours



Vermogensopname	< 1.3W
<hr/>	
Connector(en)	
Connector A	SFP-sleuf
Connector B	Fiber Optic LC Simplex
<hr/>	
Fysieke eigenschappen	
Lengte product	2.6 in [65.0 mm]
Breedte product	0.6 in [14.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	2.5 oz [72.0 g]
<hr/>	
Verpakkingsinformatie	
Package Length	9.1 in [23.0 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [80.0 g]
<hr/>	
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	SFP Transceiver
<hr/>	

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

