

Conmutador Switch KVM de Cable - 2 puertos USB - Audio y Vídeo DVI

ID del Producto: SV215MICDVIA



El Conmutador KVM de 2 puertos DVI USB con Audio, SV215MICDVIA permite controlar 2 ordenadores desde un único conjunto de periféricos KVM (Teclado, Video, Ratón) y admite resoluciones de hasta 1920x1200. Este conmutador KVM tipo cable incluye los cables y las conexiones necesarias para brindar una solución completa. Además el conmutador dispone de funciones de conmutación de audio/mic independientes que aseguran sonido ininterrumpido, incluso mientras se está realizando el intercambio entre ordenadores. Este conmutador KVM USB se puede conectar a ordenadores basados en Mac, Linux o PC, por lo que resulta una solución muy conveniente para la mayoría de los entornos operativos. Además, dado que permite economizar espacio gracias a su diseño de "KVM en un cable", su instalación no requiere de espacio en el escritorio – una elección ideal para la mayoría de las aplicaciones, entre las cuales se incluyen los entornos SOHO (para pequeñas empresas u oficinas en el hogar), de juegos y estaciones de trabajo para producción de multimedios. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite controlar escritorios múltiples, estaciones de trabajo o servidores que requieren de soporte

para multimedia

- Ideal para diseñadores gráficos, ingenieros y diseñadores multimedia así como para industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM que requieren unidades de visualización con alta resolución
- Permite compartir ordenadores y periféricos conectados en entornos residenciales/SOHO/multimedia
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio

Características

- KVM microdiseño con cables incluidos
- Sistema Operativo independiente – no requiere software ni controladores
- Incluye conmutador de Selector Remoto y soporte de selección de ordenador con teclas de acceso directo
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Hot Plug – permite agregar o remover ordenadores sin reiniciar el equipo
- Indicadores LED para un simple monitoreo de estado
- Compatible con la especificación USB 2.0/1.1
- Compatible con HDCP

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No

Soporte DVI Sí - Enlace Único

Control IP KVM No

Hot-Key Selection Sí

Resolución Digital Máxima 1920 x 1200

Cantidad Máxima de Usuarios 1

Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

1 - DVI-D (19 pines)

2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Conectores del Host 4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

2 - DVI-D (19 pines)

4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / Requisitos

Nota Un cable del host tiene 1,1 m de largo y el otro 60 cm. El cable del selector remoto tiene 1,7 m

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
-------------------------------	-------------------------------

Humedad	HR 0~80%
---------	----------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Plástico
------------------	----------

Peso del Producto	21.9 oz [620 g]
-------------------	-----------------

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	9.8 in [24.8 cm]
---------------------	------------------

Ancho de la Caja	3.4 in [86 mm]
------------------	----------------

Altura de la Caja	6.1 in [15.5 cm]
-------------------	------------------

Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]
-----------------------------	-----------------

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - KVM con 2 Puertos Integrados
---------------------	----------------------------------

	1 - Selector Remoto
--	---------------------

	1 - Manual
--	------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.