

Switch KVM HDMI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0

ID prodotto: SV231HDMIUA



Lo switch KVM HDMI® USB 2 porte SV231HDMIUA consente di gestire due computer USB compatibili o dispositivi dotati d'interfaccia video HDMI mediante un'unica postazione/console periferica (tastiera, mouse, monitor, altoparlanti e microfono USB). Soluzione KVM estremamente versatile, lo switch KVM HDMI USB è dotato di 2 porte USB 2.0 integrate che consentono ai computer selezionati di condividere periferiche USB ad elevata velocità eliminando la necessità di acquistare periferiche USB aggiuntive. Grazie al supporto di elevata qualità video lo switch KVM HDMI offre risoluzioni in HD fino a 1920x1200. Garantendo una vera trasmissione dei segnali digitali via cavo lo switch può essere utilizzato per condividere uno schermo HD tra più sorgenti HDMI come ad esempio lettori Blu-Ray console per videogame e lettori multimediali HD. Lo switch supporta inoltre funzioni di commutazione audio e microfono e consente di selezionare i computer collegati, le porte hub di dispositivi USB e i canali audio/mic con funzionamento simultaneo o indipendente tramite tasto sul pannello frontale o tasti di scelta rapida da tastiera. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Ideale per condividere due nuovi PC multimediali HDMI® con un monitor HDMI
- Studenti per utilizzare un unico monitor a cui collegare la console per videogame assieme al PC o laptop
- Condivisione di periferiche e televisore ad alta definizione tra PC multimediali
- In ufficio, per collegare due PC multimediali a un'unica console per aumentare la produttività

## Caratteristiche

- Supporta commutazione PC tramite pulsante e tasti di scelta rapida
- Hub USB 2.0 integrato per condividere periferiche USB tra molteplici PC
- Supporta video digitale ad alta risoluzione fino a UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) e 1080p (1920x1080)
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Supporta funzionalità Plug-and-Play
- Supporto audio HDMI® e analogico 3,5 mm
- Commutazione audio indipendente
- Segnale sonoro d'indicazione commutazione PC
- Intervalli di scansione definiti dall'utente

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	HDMI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

---

### Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
---------------------------------------	----



Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
Widescreen supportato	Sì
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	126813 Ore

---

#### Connettore/i

Interfacce console	HDMI (19 pin)
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Connettori host	HDMI (19 pin)
	USB B (4 pin)
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

#### Indicatori

Indicatori LED	Online/Attivo (Verde - Il PC collegato è online, Rosso - Il PC è selezionato)
----------------	---

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	12V DC



Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza prodotto	4.9 in [12.5 cm]
Altezza prodotto	1.6 in [40 mm]
Profondità prodotto	2.8 in [70 mm]
Peso prodotto	22.4 oz [634 g]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	7.4 in [18.8 cm]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

---

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	KVM HDMI a 2 porte
--------------------------	--------------------



Confezione di piedini in gomma

Adattatore di alimentazione

Manuale utente

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

