

Module de transceiver SFP compatible Juniper SFP-GE10KT15R13 - 1000BASE-BX10-D

N° de produit: SFPGE10KT5R3



Le SFPGE10KT5R3 est un module de transceiver SFP fibre optique compatible Juniper SFP-GE10KT15R13 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Juniper®. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 1000BASE-BX10-D et sur une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 3 713 222 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Juniper SFP-GE10KT15R13
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Compatible Brand	Juniper
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 1000BASE-BX10-D

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1550nmTx/1310nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
MTBF	3,713,222 hours
Consommation électrique	< 1.3W

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Slot SFP
Connecteur B	1 - Fibre optique duplex LC

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	2.6 in [65.0 mm]
Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du Paquet	3.7 in [9.4 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	1.8 oz [50.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - SFP Transceiver
-----------------------	---------------------

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis