

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Juniper SFP-GE40KT13R15 -
1000BASE-BX40-D

ID prodotto: SFPGE40KT3R5



Il SFPGE40KT3R5 è un modulo ricetrasmettitore SFP in fibra compatibile con Juniper SFP-GE40KT13R15 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Juniper®. Offre una connettività affidabile 1 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-BX40-D a una distanza massima di 40 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 1 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 40 km
- MTBF: 3,713,222 ore
- Consumo energetico: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con JuniperSFP-GE40KT13R15
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Compatible Brand	Juniper
Standard del settore	IEEE 802.3 1000BASE-BX40-U

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nmTx/1550nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)

MTBF 3,713,222 hours

Consumo energetico < 1.6W

Connettore/i

Connettore A 1 - Slot SFP

Connettore B 1 - Fiber Optic LC Simplex

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 2.6 in [65.0 mm]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 2.5 oz [72.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 4.5 in [11.4 cm]

Larghezza del Pacco 3.7 in [9.4 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.8 oz [50.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - SFP Transceiver

Informazioni sulla garanzia

Warranty 3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

