

Module de transceiver SFP compatible Juniper SFP-GE40KT15R13 - 1000BASE-BX40-D

N° de produit: SFPGE40KT5R3



Le SFPGE40KT5R3 est un module de transceiver SFP fibre optique compatible Juniper SFP-GE40KT15R13 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Juniper®. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 1000BASE-BX40-D et sur une distance maximale de 40 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 40 km
- MTBF : 3 713 222 heures
- Consommation d'énergie : < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Juniper SFP-GE40KT15R13
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,6 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 1000BASE-BX40-D

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
Distance de transfert max.	40 km (24.8 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1550nmTx/1310nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

	Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
	MTBF	3,713,222 hours
	Consommation électrique	< 1.6W
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Slot SFP
	Connecteur B	1 - Fibre optique duplex LC
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	2.6 in [65.0 mm]
	Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	4.4 in [11.2 cm]
	Largeur du Colis	3.7 in [9.4 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.4 cm]
	Poids brut	1.8 oz [50.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis