

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (200m) con USB y Vídeo VGA Doble

ID del Producto: SV565DUTPU



El Extensor de Consola KVM USB VGA Doble a través de UTP Cat5, SV565DUTPU permite operar una PC o un conmutador KVM con VGA Doble situado a 200 m (650 pies) de distancia, como si estuviera instalado localmente, con una resolución de 1920x1200 de alta definición. El producto incluye los cables de conexión a la PC a fin de brindar una solución lista para usar.

El extensor KVM VGA Doble cat5 soporta comandos de acceso directo y botones pulsadores fáciles de usar para alternar entre los sistemas locales y remotos conectados, mientras que las conexiones de la consola ubicadas en ambos extremos de la configuración posibilitan el acceso a todos los sistemas conectados desde cualquier lugar. Los comandos de acceso directo también proporcionan controles de ajuste de vídeo para optimizar la calidad de la imagen de acuerdo a las diferentes distancias. La extensión a través de dos cables estándar Cat 5 (o superior) permite utilizar el cableado de la infraestructura existente posibilitando el acceso remoto a un servidor o conmutador KVM.

Cuenta con 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para controlar una PC en un área donde el ruido del ventilador o del disco duro es inadmisibles, por ejemplo en un estudio de televisión
- Permite controlar/monitorear un servidor remoto desde un entorno adverso donde el PC no podría funcionar correctamente debido al calor, polvo, etc. (p, ej.: fábrica, depósito, etc.)
- Puede funcionar como cliente ligero para usuarios avanzados que controlan servidores de montaje

en rack como sus máquinas de escritorio

- Permite utilizar uno o más servidores situados en una sala de servidores desde una ubicación remota dentro del mismo edificio o campus

Características

- Se puede utilizar con un solo ordenador o conectado a un conmutador KVM existente
- Amplía la distancia de conexión en hasta 200 m (650 pies) utilizando 2 cables de red UTP de estándar industrial
- Comandos intuitivos de acceso directo para facilitar las operaciones de ajuste de vídeo
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
- Extensor KVM VGA Doble a resoluciones de 1920x1200
- Conexiones de consola KVM disponibles en ambos extremos, local y remoto

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	2
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí

Rendimiento

Control IP KVM	No
Distancia Máxima de Transferencia	200 m (656 ft)
Resolución Analógica Máxima	1920x1200



Resoluciones Admitidas 1920x1200 @ 650 ft (200m)

MTBF 65000 horas

Conector(es)

Interfaz(es) de Consola VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conectores del Host VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Otra(s) Interfaz(es) RJ-45

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / Requisitos

Nota Los pesos y medidas del producto así como los tipos de conectores se refieren a una sola unidad (ya sea la unidad host o remota)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.2A

Tensión de Salida 9V DC

Alimentación de Salida 0.6A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 5.4

Requisitos Ambientales

Temperatura 0°C to 40°C (32°F to 104°F)



Operativa

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humedad HR 0~80%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 6.1 in [15.5 cm]

Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]

Altura del Producto 1.6 in [40 mm]

Peso del Producto 18.9 oz [535 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 14.4 in [36.7 cm]

Ancho de la Caja 9.4 in [23.9 cm]

Altura de la Caja 3.0 in [75 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.0 lb [2.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- Unidad Remota
- Unidad Local
- Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
- Manual de Instrucciones
- Cables KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
- Patas de Goma

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

