

Extender HDMI Fibra Ottica - Kit trasmettitore/ricevitore audio video HDMI 4K e USB - 300m (MultiModale) - Estensore HDMI con 2 Moduli SFP+ 10G MMF - KVM Extender console (TX/RX)

ID prodotto: SV565FXHD4KU



Questo kit extender KVM HDMI consente di utilizzare una tastiera, un mouse e un monitor per controllare in remoto qualsiasi computer su una connessione point-to-point. Insieme a uno switch KVM, l'extender console KVM è utilizzabile con più computer. È dotato di tre porte HID USB che consentono di collegare i dispositivi HID, come la tastiera e il mouse.

L'extender KVM HDMI offre immagini UHD con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz sul display remoto e supporta il campionamento della crominanza 4:4:4.

L'extender supporta il pass-through EDID, grazie al quale il computer può configurare automaticamente le impostazioni ottimali per il display tramite il cavo in fibra ottica multimodale LC 10G

Il prodotto SV565FXHD4KU è coperto da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ACCESSO REMOTO:** l'extender USB e KVM HDMI 4K su fibra controlla uno switch KVM/una console o un PC tramite un cavo in fibra ottica a una distanza massima di 300 m (cavo multimodale) o 500 m (cavo monomodale); slot SFP+ aperti per l'uso con moduli SFP+ 10G conformi a MSA
- **VIDEO 4K A 60Hz:** il kit extender per trasmettitore e ricevitore HDMI consente di ottenere risoluzioni UHD fino a 3840 x 2160 a 60Hz e supporta il campionamento delle immagini 4:4:4 garantendo colori e immagini accurati per le applicazioni che necessitano di video ad alta risoluzione, ad esempio per segnaletica digitale e sicurezza
- **AUDIO DIGITALE e VIDEO HDMI 2.0:** l'extender KVM (Keyboard Video Mouse) con pass-through EDID trasferisce le funzionalità del display alla sorgente video, massimizzando la compatibilità tra i dispositivi; audio surround digitale 7.1 su HDMI per un audio di alta qualità; supporto di HDCP 2.2
- **SPECIFICHE:** extender KVM in fibra ottica HDMI 2.0 | 3 HID USB 1.1 | Indipendente dal sistema operativo | Pass-through EDID | Supporta MM o SM SFP+ | 2 moduli SFP+ multimodali 10G in dotazione | Connitori LC | gamma di estensione massima di 300 m (MM) o 500 m (SM) | 2 anni di garanzia
- **FACILE IMPLEMENTAZIONE:** la semplice impostazione point-to-point tramite cavo in fibra ottica standard semplifica la configurazione utilizzando i moduli SFP+ in dotazione; nessun software proprietario e nessuna impostazione di rete da configurare; i consulenti tecnici StarTech.com offrono un servizio di supporto 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	HDMI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di No

scelta rapida

Video Revision	HDMI 2.0
Hot-Key Selection	No
Distanza di trasferimento max	300 m (Multi-Mode OM3 Fiber)
Risoluzioni supportate	4K @ 60Hz 4:4:4, 4K @ 30Hz 4:4:4, 1080p
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
MTBF	1.000.000 di ore

Connettore/i

Interfacce console	1 - Slot SFP+ 3 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 1 - 19 pin HDMI Female
Connettori host	1 - 19 pin HDMI Female 1 - Slot SFP+

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo
-------------------------------------	------------------------------------

Indicatori

Indicatori LED	2 - LED di alimentazione/connessione 2 - LED di stato USB
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.3A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2A

Consumo energetico 10W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, non-condensante

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Larghezza prodotto	3.0 in [7.5 cm]
Altezza prodotto	1.1 in [2.8 cm]
Peso prodotto	1.1 lb [0.5 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	12.2 in [31.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.1 in [18.0 cm]
Altezza del Pacco	2.9 in [7.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.3 lb [1.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore per computer host
	1 - Ricevitore per console remota
	2 - Modulo 10G SFP+ multimodale 10G (preinstallato)

2 - Adattatore di alimentazione universale

3 - Cavi USB-A a Mini USB-B

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

