

USB VGA KVM Verlängerung bis zu 300m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

Produkt-ID: SV565UTPUL



Mit dem USB VGA KVM Console-Extender SV565UTPUL mit großer Reichweite über Cat 5 UTP (333 m) können Sie einen Server, einen Computer oder mehrere Computer (angeschlossen über KVM-Switch) über eine standardmäßige Cat 5- oder- Cat 6-UTP-Netzwerkkabelverbindung über Entfernungen von bis zu 300 m steuern. Sie können vorhandene USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor nutzen, um auf den Serverraum als auch den Bürocomputer zuzugreifen. So sparen Sie Platz und benötigen keine dedizierte Remote-Console zum Umschalten zwischen Workstation-Ansicht und KVM-Ansicht am Remote-Standort. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ermöglichen Sie zwei Benutzern die Nutzung eines PCs oder KVMs
- Steuern Sie remote Maschinen und Systeme zur Sicherheitsüberwachung.
- Nutzen Sie einen oder mehrere Server in einem Serverraum über einen Remote-Standort.
- Überwachen Sie computergesteuerte Geräte in einer Fabrik oder einem Lagerhaus aus der Ferne.

Merkmale

- Unterstützung für hohe Auflösungen: Bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)/1600 x 1200 (UXGA)

- Set mit sowohl lokalen als auch remoten Geräten
- Kompatibilitätsmodus ermöglicht Übergabe von Schnellstastebefehlen an angeschlossene StarView KVMs.
- Funktion zur Begrenzung der maximalen Auflösung beschränkt die Auflösung, um zu verhindern, dass die Auflösungseinstellung die Fähigkeiten des angeschlossenen Displays übersteigen.
- Am Host- und Remote-Standort werden USB-Computer unterstützt (für die Remote-Console sind USB-Tastatur und -Maus erforderlich).
- Unterstützt automatische Umschaltung zwischen Host und Remote-Benutzern oder einer bestimmten Steuerung.
- Kompatibel mit CAT 5, 5e oder 6 UTP-Kabel
- Intuitive Schnellstastebefehle
- Schnellstastensteuerung für Equalizer (Schärfe), Verstärkung (Helligkeit) und RGB Skew-Einstellung
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
- Unterstützung für PS/2- und USB-Host-PCs über entsprechendes PS2- oder USB KVM-Kabel (USB im Lieferumfang)

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja

Leistung

IP-Steuerung	Nein
Max. Übertragungsentfernung	300 m (984 ft)



Max. Analogauflösungen	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
Breitbild unterstützt	Ja
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	164000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Andere Schnittstelle(n)	RJ-45

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
---------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Remote-Anzeige
	Lokale Anzeige

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A



Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktbreite	6.2 in [15.7 cm]
Produkthöhe	0.8 in [20 mm]
Produkttiefe	2.8 in [70 mm]
Produktgewicht	22.0 oz [622 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 lb [1.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	KVM-Extender (1 lokal, 1 remote)
	2-in-1-USB VGA KVM-Kabel
	GummifüÙe
	Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK



geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird
passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn
Sie in Australien und Neuseeland einkaufen

Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

