

Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB

N° de produit: SV565UTPUL



Cet extendeur de console KVM USB VGA de longue portée vous permet de contrôler un serveur, un ordinateur ou plusieurs ordinateurs (connectés via le commutateur KVM) sur une connexion de câble réseau UTP standard Cat5 ou Cat6 , à des distances d'au plus 300 mètres. Vous pouvez utiliser votre clavier USB, votre souris USB et votre moniteur existant pour accéder à la salle du serveur et à votre ordinateur de bureau, économisant ainsi de l'espace et évitant d'installer une console distante dédiée, grâce à la commutation entre l'écran de la station de travail et l'écran KVM, depuis un lieu distant. . Conçu pour assurer un fonctionnement durable et fiable, l'extendeur de console USB VGA SV565UTPUL de longue portée bénéficie d'une garantie StarTech.com de trois ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de contrôler à distance des machines et des systèmes de surveillance de sécurité.
- Permet de surveiller un équipement contrôlé par ordinateur dans une usine ou un entrepôt à distance.
- Utilisation de un ou de plusieurs serveurs dans une salle de serveurs, depuis un lieu distant.
- Permet à deux utilisateurs de partager un PC ou un KVM.

Spécifications techniques

- Compatible avec le câblage UTP CAT 5, 5e, ou 6.

- Commandes intuitives par touches de raccourci.
- Prise en charge de l'auto-commutation entre les utilisateurs hôtes et distants ou du contrôle dédié.
- Les ordinateurs USB sont pris en charge sur des lieux hôtes ou distants (un clavier et une souris USB sont requis pour la console distante).
- Prise en charge haute résolution : Jusqu'à 1920x1200(WUXGA)/ 1600x1200(UXGA).
- Commande de l'égaliseur (netteté), du gain (luminosité) et des corrections de l'effet d'obliquité par touches de raccourci RGB.
- Le mode de compatibilité permet la transmission des commandes par touches de raccourci aux KVM StarView connectés.
- Le kit inclut des unités locales et des télécommandes.
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
- PS/2 et USB du PC hôte pris en charge par le câble approprié PS2 ou USB KVM (USB inclus).
- La fonction de limitation de résolution maximale permet de limiter la résolution et éviter ainsi que le réglage de la résolution dépasse la capacité de l'écran connecté.

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui

Performance

Contrôle IP KVM	Non
Distance de transfert	300 m (984 ft)

max.

Résolutions analogiques max. UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200

Prise en charge grand écran Oui

Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier

MTBF 164000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteurs hôte VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Autre(s) interface(s) RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / Configuration

Remarque Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).

Indicateurs

Indicateurs lumineux Indicateur distant

Indicateur local

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.8A

Tension de sortie 12V DC



Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur du produit	6.2 in [15.7 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
Profondeur du produit	2.8 in [70 mm]
Poids du produit	22.0 oz [622 g]

Informations d'emballage

Package Length	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Poids brut	3.0 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Extendeurs KVM (1 local, 1 distant)

Adaptateur d'alimentation universel

Manuel d'utilisation

Pieds en caoutchouc

Câbles KVM USB VGA 2 en 1

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

