

DC-strömadapter - 12 V, 6,5 A

Produkt ID: SVA12DN4NEUA



Denna extra strömadapter kan ge ström till alla elektroniska enheter som har en 4-stifts DIN-cylinder och kräver 12 V och upp till 6,5 A.

Adaptern är en perfekt ersättare för den borttappade eller skadade strömadaptern som du brukade använda för att strömförse din befintliga elektronik.

När driftstopp är oacceptabla garanterar en extra strömadapter att du slipper vänta på att en ny ska komma eller byta ut dina enheter bara för att de ska vara kompatibla med strömkällan.

Denna strömadapter är en direkt ersättare för strömadaptrarna som medföljer följande StarTech.com-produkter:

eSATA USB 3.0 till dockningsstation med 4 fack för SATA-hårddiskar (SATDOCK4U3E)

USB 3.0 eSATA till fristående 1:3 duplikatordockningsstation med 4 fack för SATA-hårddiskar (SATDOCK4U3RE)

USB 3.0 till SATA 6Gbps hårddisk-dockningsstation med 4 fack (SDOCK4U33)

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Byt ut en borttappad eller trasig strömadapter
- Ha en extra strömadapter till hands för dina nödvändiga enheter
- Använd en enda strömadapter när du reser mellan regioner

Funktioner

- Stöder många olika enheter som kräver 12 V och 6,5 A (eller lägre) och en cylindrisk DIN-kontakt
- Minskar driftstopp vid fel genom att ha en extra strömadapter till hands

Ström

Garantipolicy	2 Years
Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	12V DC
Utström	6.5 A
Kontakttyp	4-pin DIN
Strömförbrukning	78

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Luftfuktighet	0 % - 80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	5.1 in [13.0 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.7 cm]
Produkthöjd	1.3 in [3.4 cm]
Produktvikt	13.3 oz [378.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.5 in [13.9 cm]
Package Width	7.0 in [17.7 cm]
Paketets höjd	4.0 in [10.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.2 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, AU)
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.