

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

ID prodotto: SVA12M2NEUA



Questo alimentatore CC a 12 V può fungere da sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettore di tipo M a cilindro e che richieda un'alimentazione pari a 12 volt e fino a 2 amp.

Questo alimentatore è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione smarrito o guasto da 12 volt e 2 amp usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici.

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di alimentazione compatibile.

Questo alimentatore CC da 12 V e 2 A è il componente di ricambio diretto per gli adattatori di alimentazione inclusi nei seguenti prodotti StarTech.com:

Kit extender per monitor VGA a Cat 5 - 80 m

Kit extender VDSL2 - 1 km

Convertitore multimediale Gigabit a fibra monomodale LC - 40 km

Convertitore multimediale Gigabit a fibra monomodale LC - 550 m

Convertitore multimediale Gigabit a fibra multimodale SC - 550 m

Convertitore multimediale fibra multimodale SC - 2 km

Convertitore multimediale a fibra multimodale ST - 2 km

Box esterno hard disk USB 3.0 per dischi SATA da 3,5inch

Docking station hard disk SATA USB 3.0 per dischi da 2,5 o 3,5inch

Dock ad alloggiamento singolo USB 3.1 per HDD da 2,5 o 3,5inch

Dock per dischi rigidi SATA USB 3.0 o eSATA

Docking station esterna per dischi rigidi da 2,5inch o 3,5inch

Extender HDMI via CAT5 con tecnologia HDBaseT

Extender HDMI via CAT5

Extender VGA via CAT5

Dual DVI USB KVM Switch a 2 porte

Dual Monitor KVM switch DVI VGA a 2 porte

Due switch USB DisplayPort KVM a 2 porte

Due switch KVM VGA a 2 porte

Quattro switch KVM DVI a 2 porte

Due switch KVM DVI a 4 porte

Dual Monitor KVM switch DVI VGA a 4 porte

Switch DisplayPort KVM a 4 porte

Due switch KVM VGA a 4 porte

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituisce un alimentatore CC 12 V smarrito o guasto
- Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical

Caratteristiche

- Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 12 volt e 2 amp (o inferiore) e un connettore di tipo M a cilindro
- Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

Connettore/i

Norme di garanzia	2 Years
Connettori uscita	1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Frequenza tensione ingresso	50/60Hz
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	24

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	48.0 in [1219 mm]
Lunghezza prodotto	3.0 in [7.5 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]

Peso prodotto 4.8 oz [137.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.0 in [10.1 cm]
Package Width	3.5 in [8.9 cm]
Package Height	2.3 in [5.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.5 oz [184.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.