

Adaptateur secteur de recharge - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

N° de produit: SVA12M5NA



Cet adaptateur d'alimentation de recharge peut servir de source d'alimentation pour tout appareil électronique disposant d'un connecteur de type M et nécessitant une alimentation de 12 V et jusqu'à 5 A.

Cet adaptateur est parfait pour remplacer tout adaptateur d'alimentation défectueux ou perdu que vous utilisiez jusqu'à présent pour vos appareils électroniques.

En cas de temps d'arrêt forcé, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution de remplacement, ou de devoir remplacer vos appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.

Cet adaptateur d'alimentation est une solution de recharge pour les appareils inclus avec les produits StarTech.com suivants :

Boîtier de connectivité A/V pour table de conférence

Convertisseur de média cuivre 10 Gigabit Ethernet à fibre optique

Convertisseur de média fibre optique Gigabit 1 000 Mb/s multimode LC 550 m

Convertisseur de média cuivre Gigabit Ethernet à fibre optique monomode LC 10 km

Convertisseur de média cuivre Gigabit Ethernet à fibre optique monomode LC 20 km

Commutateur et convertisseur automatique multi-entrées vers HDMI 4K

Console LCD à montage en rack 1U 17 po HD 1080p avec hub USB frontal

Console LCD à montage en rack 1U 19 po avec commutateur KVM 8 ports intégré

Duplicateur et station d'effacement USB 3.0 pour disque dur SATA

Extendeur HDBaseT HDMI sur câble CAT5

Extendeur HDBaseT HDMI sur câble CAT5 4K

Extendeur HDMI sur câble CAT5/CAT6 avec Power over Cable

Extendeur HDBaseT HDMI sur câble CAT5 RS232 IR Ultra HD 4K 100,5 m

Hub USB 3.0 industriel 4 ports

Station de charge 4 ports pour appareils USB

Hub USB 3.0 7 ports - Boîtier métallique mural ou de bureau

Hub USB 3.0 7 ports - Bureau

Commutateur KVM USB double DVI à 2 ports avec audio & Hub USB 2.0

Commutateur KVM VGA DVI double affichage à 2 ports avec audio & Hub USB 2.0

Commutateur KVM USB double DisplayPort à 2 ports avec audio & Hub USB 2.0

Commutateur KVM USB double DVI à 4 ports avec audio & Hub USB 2.0

Commutateur KVM VGA DVI double affichage à 4 ports avec audio & Hub USB 2.0

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou cassé
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables
- Utilisez un adaptateur d'alimentation unique lors de vos déplacements dans différentes régions

Spécifications techniques

- Prise en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 12 V et 5 A ainsi qu'un

connecteur de type M

- Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main

Alimentation

Politique de garantie	2 Years
Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	5 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	40.2 in [1020 mm]
Longueur du produit	4.3 in [11.0 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.6 cm]
Hauteur du produit	1.4 in [3.5 cm]
Poids du produit	2.0 lb [0.9 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.5 in [19.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	3.9 in [9.9 cm]

Poids brut 2.3 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / AU)

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis