

1 HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerk Schrank - Freitragende Rack Ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - 25 kg Tragkraft - 50 cm Tiefe Rackablage

Produkt-ID: SHELF-1U-20-FIXED-S



Mit dem SHELF-1U-20-FIXED-S können Sie jedes EIA-310 konforme 19 Zoll Netzwerk oder Server Schrank um ein 1HE 50 cm tiefes Regal erweitern.

Hochwertige konstruktion

Der feste Regalboden kann bis zu 25 kg aufnehmen und ist aus 2,0 mm SPCC-Stahl gefertigt, der für eine lange Lebensdauer und Robustheit sorgt. Hier können Sie Ihr Zubehör oder nicht montierbare Geräte unterbringen, um den Zugang zu Ihren Geräten zu erleichtern oder sie anzuschließen.

Zwei Installationsoptionen

Sie können den 1HE Fachboden in einer von zwei verschiedenen Montageausrichtungen installieren. Die Standardausrichtung, bei der die Lippe nach unten zeigt, oder die umgekehrte Ausrichtung, bei der die Lippe nach oben zeigt, damit Ihre Geräte nicht abrutschen können.

Montageteile inklusive

Praktischerweise sind M6 Vierkant-Käfigmuttern und M6 Schrauben im Lieferumfang enthalten, damit Sie Ihre Ausrüstung im Handumdrehen aufbauen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **UNIVERSELLER 19" EINSATZ:** Dieses 1HE Netzwerk Schrank Fachboden ist für EIA-310 konforme 19 Zoll Netzwerk Schränke ausgelegt und Innentiefe von 50 cm für Ihre Daten-, IT-, Netzwerk- oder andere Geräte von Marken wie APC, Dell, Lenovo und HPE
- **LANGLEBIGES DESIGN:** Der robuste, an der Vorderseite montierte Fachboden aus 2,0 mm dickem SPCC-Stahl gewährleistet Langlebigkeit und unterstützt ein Gesamtgewicht von 25 kg, was ihn zum perfekten Regalboden für jede Umgebung macht.
- **EFFIZIENTES DESIGN:** Entwickelt mit einer nach unten gerichteten vorder/hinteren Lippe, die nur minimale Höhe beansprucht und so den vertikalen Platz bewahrt; nach unten gerichteten Lippen stören nicht, um Geräte in das Regal ein-/auszubauen
- **EINFACHER ZUGANG:** Das Regal kann für Modems, Router, WLAN Zugangspunkte und andere IT-/Netzwerk-/Telekommunikationsgeräte verwendet werden, die nicht in Rack montiert werden können, oder zur Aufbewahrung und Zugriff auf Werkzeuge und Zubehörteile
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit über 30 Jahren die bevorzugte Wahl von Computerfachleuten, dieser 1HE Fachboden bietet lebenslange Garantie von StarTech.com, einschließlich einer kostenlosen 24/5 mehrsprachigen technischen lebenslangen Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
U-Höhe	1U
Kabelmanagement	Nein

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

Physische Eigenschaften

Produktlänge	20.0 in [50.8 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
Produktgewicht	8.8 lb [4.0 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	21.9 in [55.7 cm]
Paketbreite	4.3 in [11.0 cm]
Pakethöhe	5.1 in [12.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.3 lb [5.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Fachboden
	4 - M6-Vierkantkäftgmuttern
	4 - M6-Montageschrauben
	4 - Kunststoffunterlegscheiben
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.