

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Product ID: SVA12M5NA



Cet adaptateur d'alimentation de rechange peut servir de source d'alimentation pour tout appareil électronique disposant d'un connecteur de type M et nécessitant une alimentation de 12 V et jusqu'à 5 A.

Cet adaptateur est parfait pour remplacer tout adaptateur d'alimentation défilant ou perdu que vous utilisez jusqu'à présent pour vos appareils électroniques.

En cas de temps d'arrêt forcé, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution de remplacement, ou de devoir remplacer vos appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.

Cet adaptateur d'alimentation est une solution de rechange pour les appareils inclus avec les produits StarTech.com suivants :

[%product id="BOX4HDECP" text="Boîtier de connectivité A/V pour table de conférence"%]
[%product id="ET10GSFP" text="Convertisseur de média cuivre 10 Gigabit Ethernet à fibre optique"%]
[%product id="ET9100LC2" text="Convertisseur de média fibre optique Gigabit 1 000 Mb/s multimode LC 550 m"%]
[%product id="ET91000SM10" text="Convertisseur de média cuivre Gigabit Ethernet à fibre optique monomode LC 10 km"%]
[%product id="ET91000SM20" text="Convertisseur de média cuivre Gigabit Ethernet à fibre optique monomode LC 20 km"%]
[%product id="HDVGADP2HD" text="Commutateur et convertisseur automatique multi-entrées vers HDMI 4K"%]
[%product id="RACKCONS17HD" text="Console LCD à montage en rack 1U 17 po HD 1080p avec hub USB frontal"%]
[%product id="RACKCONS1908" text="Console LCD à montage en rack 1U 19 po avec commutateur KVM 8 ports intégré"%]
[%product id="SATDOCK2REU3" text="Duplicateur et station d'effacement USB 3.0 pour disque dur SATA"%]
[%product id="ST121HDBTE" text="Extendeur HDBaseT HDMI sur câble CAT5"%]
[%product id="ST121HDBTPW" text="Extendeur HDBaseT HDMI sur câble CAT5 4K"%]
[%product id="ST121SHD50" text="Extendeur HDMI sur câble CAT5/CAT6 avec Power over Cable"%]
[%product id="ST121UTPHD2" text="Extendeur HDBaseT HDMI sur câble CAT5 RS232 IR Ultra HD 4K 100,5 m"%]
[%product id="ST4300USBM" text="Hub USB 3.0 industriel 4 ports"%]
[%product id="ST4CU424UK" text="Station de charge 4 ports pour appareils USB"%]
[%product id="ST7300U3M" text="Hub USB 3.0 7 ports - Boîtier métallique mural ou de bureau"%]
[%product id="ST7300USB3B" text="Hub USB 3.0 7 ports - Bureau"%]
[%product id="SV231DD2DUA" text="Commutateur KVM USB double DVI à 2 ports avec audio & Hub USB 2.0"%]
[%product id="SV231DDVDUA" text="Commutateur KVM VGA DVI double affichage à 2 ports avec audio & Hub USB 2.0"%]
[%product id="SV231DPDDUA" text="Commutateur KVM USB double DisplayPort à 2 ports avec audio & Hub USB 2.0"%]
[%product id="SV431DD2DUA" text="Commutateur KVM USB double DVI à 4 ports avec audio & Hub USB 2.0"%]

[%product id="SV431DDVDUA" text="Commutateur KVM VGA DVI double affichage à 4 ports avec audio & Hub USB 2.0"%]

Le modèle SVA12M5NA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou cassé
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables
- Utilisez un adaptateur d'alimentation unique lors de vos déplacements dans différentes régions

Features

- Prise en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 12 V et 5 A ainsi qu'un connecteur de type M
- Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main

Alimentation	Warranty	2 Years
	Adaptateur d'alimentation inclus	AC Adapter Included
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	2 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	5 A
	Center Tip Polarity	Positive
	Type de prise	M
Caractéristiques physiques	Longueur de câble	3.3 ft [1.0 m]
	Longueur du produit	4.3 in [1.1 cm]
	Largeur du produit	1.8 in [46.000 mm]
	Hauteur du produit	1.4 in [35.000 mm]
	Poids du produit	32.0 oz [905.823 g]

Informations d'emballage	Package Length	12.6 in [3.2 cm]
	Package Width	8.7 in [2.2 cm]
	Package Height	2.0 in [51.000 mm]
	Poids brut	32.6 oz [924.193 g]
<hr/>		
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / AU)
<hr/>		

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

