

Étagère Rack 19 pouces 1U - Plateau Rackable Universel - Étagère Baie de Brassage -  
Étagère Cantilever Rack 19" - Capacité 25kg - Rangement Rack Informatique -  
Profondeur 50cm (20")

Nº de produit: SHELF-1U-20-FIXED-S



Le SHELF-1U-20-FIXED-S vous permet d'ajouter une étagère de 1U de profondeur de 50,8 cm à n'importe quelle baie ou armoire de 19 pouces conforme à la norme EIA-310.

#### Construction de qualité

L'étagère pour rack fixe peut supporter jusqu'à 25 kg d'équipement et est fabriquée en acier laminé à froid SPCC de qualité commerciale d'une épaisseur de 2,0 mm pour une durabilité et une robustesse à long terme. Elle peut accueillir vos accessoires ou dispositifs non montables pour une facilité d'accès ou une connexion à votre équipement.

#### Deux options d'installation

Vous pouvez installer l'étagère de rack 1U selon deux orientations différentes pour le montage. La normale, avec la lèvre vers le bas, ou inversée avec la lèvre vers le haut pour empêcher votre équipement de glisser.

#### Matériel inclus

Comprend de manière pratique des écrous à cage carrés M6 et des vis M6 pour configurer votre équipement en un rien de temps.

Le SHELF-1U-20-FIXED-S est couvert par une garantie à vie StarTech.com et une assistance technique à vie gratuite.

#### Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

### Spécifications techniques

- **SUPPORT UNIVERSEL 19"** : Cette étagère serveur 1U pour racks serveurs 19" conformes à la norme EIA-310, peut accueillir une profondeur interne de 50,8cm (20") pour vos données, IT, de réseau ou autres de marques telles que APC, Dell, Lenovo et HPE
- **CONCEPTION DURABLE** : Fabriquée en acier commercial laminé à froid SPCC de 2,0 mm d'épaisseur, l'étagère d'armoire robuste montée à l'avant garantit la durabilité et supporte un poids total de 25kg, ce qui en fait l'étagère parfaite pour tout environnement
- **INTÉGRITÉ STRUCTURELLE** : Fabriqué avec des lèvres avant et arrière orientées vers le bas qui n'utilisent qu'un minimum d'espace, préservant ainsi l'espace vertical ; Les lèvres orientées n'interfèrent pas lors de la mise en place/retrait de l'équipement
- **ACCÈS FACILE** : L'étagère peut être utilisée pour les modems, routeurs, points d'accès Wi-Fi et autres équipements IT/réseaux/télécoms qui ne peuvent pas être montés sur un rack ou pour stocker et accéder aux outils et fournitures fréquemment utilisés
- **AVANTAGE STARTECH.COM** : Choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans, cette solide étagère pour serveur 1U est garantie à vie par StarTech.com, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non

---

#### Performance

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
---------------------------------	-----------------

---

#### Caractéristiques physiques

Longueur du produit	20.0 in [50.8 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]

Poids du produit 8.8 lb [4.0 kg]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	21.9 in [55.7 cm]
Largeur du Colis	4.3 in [11.0 cm]
Hauteur du Paquet	5.1 in [12.9 cm]
Poids brut	11.3 lb [5.1 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère
	4 - Écrous cage M6
	4 - Vis de cage M6
	4 - Rondelles de plastique
	1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis