

Estante Ventilado 1U para Armario Rack de Servidores - Bandeja Universal Voladiza para Montaje en Rack de 19" - Capacidad de 25kg - de 20" de Profundidad

ID del Producto: SHELF-1U-20-FIXED-V



SHELF-1U-20-FIXED-V le permite añadir un estante de 1U de 20 pulgadas (50,8 cm) de profundidad a cualquier rack o armario de 19 pulgadas que cumpla con la normativa EIA-310. El estante está ventilado para mejorar el flujo de aire y ayudar a reducir las temperaturas en su rack.

Fabricación de calidad

El estante de rack fijo puede sostener hasta 55 libras (25 kg) de equipo y está fabricado en acero laminado en frío de grado comercial de 2,0 mm para una durabilidad y robustez a largo plazo. Acomode sus accesorios o dispositivos no montables para facilitar el acceso o la conectividad de sus equipos.

Mejorar la ventilación

La placa de estantería ventilada mejora el flujo de aire ayudando a disipar el calor lejos de su equipo para un funcionamiento más prolongado y fresco.

Hardware incluido

Incluye tuercas jaula M6 y tornillos M6 para montarlo en poco tiempo.

SHELF-1U-20-FIXED-V está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **AJUSTE UNIVERSAL DE 19"**: Diseñado para ajustarse a los racks para servidores de 19 pulgadas que cumplen con la norma EIA-310 y puede acomodar una profundidad interna de 20 pulgadas (50,8 cm) para sus equipos de marcas como APC, Dell, Lenovo y HPE
- **DISEÑO DURABLE**: Fabricado en acero laminado en frío comercial SPCC de 2,0 mm de grosor, garantizando la durabilidad. Soporta un peso total de 55 libras (25 kg), lo que lo convierte en el estante para armarios perfecto para cualquier entorno
- **MAXIMICE LA VENTILACIÓN**: La placa ventilada de la estantería en voladizo ayuda a mejorar el flujo de aire para disipar eficazmente el calor de su equipo
- **ACCESO FÁCIL**: La bandeja puede utilizarse para módems, routers, puntos de acceso Wi-Fi y otros equipos que no pueden montarse en un rack o para almacenar y acceder a herramientas y suministros de uso frecuente
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM**: La elección de los profesionales de la informática por más de 30 años. Este estante para rack ventilado de 1U está respaldado de por vida por StarTech.com, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Tipo de Marco Acero

Altura U 1U

Gestión de cables No

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 55.1 lb [25 kg]
(Estacionario)

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Ancho Interno	17.2 in [43.6 cm]
Profundidad Interna	20.0 in [50.8 cm]
Longitud del Producto	20.0 in [50.8 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	7.7 lb [3.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	22.2 in [56.3 cm]
Ancho de la Caja	22.4 in [56.9 cm]
Altura de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.3 lb [4.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - estante
	4 - Arandelas de Plástico
	4 - Tornillos Enjaulados M6
	4 - Tuercas Enjauladas M6
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.