

## Adaptateur secteur de recharge - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A

N° de produit: SVA5H2NEUA



Cet adaptateur d'alimentation de recharge peut servir de source d'alimentation pour tout appareil électronique disposant d'un connecteur de type H et nécessitant une alimentation de 5 V et jusqu'à 2 A.

Cet adaptateur est parfait pour remplacer tout adaptateur d'alimentation défilant ou perdu que vous utilisiez jusqu'à présent avec vos appareils électroniques.

En cas de temps d'arrêt forcé, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution de remplacement, ou de devoir remplacer vos appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.

Cet adaptateur d'alimentation est une solution de recharge des adaptateurs d'alimentation inclus avec les produits StarTech.com suivants :<br /><br />Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec Gigabit Ethernet (ST3300GU3B)<br />Hub USB 2.0 noir compact à 4 ports (ST4202USB)<br />Hub USB 2.0 noir à 4 ports (ST4202USBGB)<br />Hub USB 2.0 noir compact à 7 ports (ST7202USB)<br />Hub USB 2.0 noir à 7 ports (ST7202USBGB)<br />Câble actif USB 2.0 de 15 m avec hub à 4 ports (USB2EXT4P15M)<br />Câble d'extension actif USB 3.0 de 10 m (USB3AAEXT10M)<br />Câble d'extension actif USB 3.0 de 3 m (USB3AAEXT3M)<br />Câble d'extension actif USB 3.0 de 5 m (USB3AAEXT5M)<br />Répartiteur vidéo HDMI 4K à 4 ports (ST124HD4K)<br />Carte graphique sans fil avec HDMI (WIFI2HDMCGE)<br />Commutateur vidéo automatique HDMI à 4 ports (VS421HD4K)

Le modèle SVA12DN4NEUA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou cassé
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables
- Utilisez un adaptateur d'alimentation unique lors de vos déplacements dans différentes régions

## Spécifications techniques

- Prise en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 5 V et 2 A, et un connecteur de type H
- Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main

---

### Alimentation

Politique de garantie	2 Years
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.4 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H
Consommation électrique	10

---

### Caractéristiques physiques

Longueur du produit	4.3 ft [1.3 m]
Largeur du produit	1.5 in [39.0 mm]
Hauteur du produit	2.5 in [64.6 mm]

Poids du produit 3.5 oz [100.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length 4.1 in [10.3 cm]  
Package Width 3.4 in [87.0 mm]  
Package Height 2.3 in [58.0 mm]  
Poids brut 6.3 oz [178.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP /  
EU / GB / AU)

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

