

CPU Thermal Paste, Pak met 5 Hersluitbare Tubes (1.5g / st), Metal Oxide Heat Sink Compound, CPU/GPU Thermal Grease Paste

Productcode: SILV5-THERMAL-PASTE



Deze 5-pack thermal paste verbetert de warmteafvoer van geïntegreerde computerchips zoals CPU's via de heatsink. De thermische pasta is beschikt over CE- en RoHS-certificaties, zodat u er zeker van kunt zijn dat het veilig is voor het bedoelde gebruik.

Deze thermal paste, ook bekend als silver grease, is een metaal gebaseerde samenstelling die meer dan 60% metaaloxide bevat om een betere thermische geleiding te kunnen bieden dan standaard CPU heat pastas. de SILV5-THERMAL-PASTE is betrouwbaar bij temperaturen van -22°F tot 365°F (-30°C tot 180°C) met een thermische conductiviteit van 3,195 W/m-K bij 25 °C of hoger. Deze prestaties maken de compound ideaal voor het onderhoud van workstations, desktop computers en servers, en zijn het meest geschikt voor CPU's met een TDP tot 65W.

Elke tube in deze 5-pack bevat 1,5 g pasta, voldoende voor 4 tot 6 toepassingen, met een totaal van 20 tot 30 toepassingen. Elke eenheid is verpakt in een tube voor eenvoudige toepassing, en is hersluitbaar om tijdens twee toepassingen het uitdrogen van het product te voorkomen. Bovendien zijn vijf bijgeleverde units ideaal voor distributie naar verschillende werkplekken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Plaats elke tube in verschillende workstations op uw werkplek

- Voor service en onderhoud van werkstations, desktopcomputers en servers

Eigenschappen

- **THERMAL PASTE 5-PACK:** Metaaloxide gebaseerde compound verbetert de warmteafvoer van CPU's en GPU's via de heatsink - Hoge thermische conductiviteit zorgt voor een verhoogde warmteafvoer naar de heatsink - Single Pack (SILVGREASE1) ook beschikbaar
- **THERMISCHE CONDUCTIVITEIT:** Betrouwbare prestaties bij temperaturen van -30 tot 180°C met een thermische conductiviteit van 3,195 W/m-K bij 25°C of hoger - Ideaal voor het onderhoud van desktop workstations en geïntegreerde chipsets met een heatsink
- **HERSLUITBAAR:** Elke tube bevat 1,5g pasta, voldoende voor 4-6 toepassingen en is hersluitbaar en voorkomt het uitdrogen van de pasta - 5-packs zijn ideaal voor meerdere workstations en zijn voldoende voor 20-30 toepassingen in totaal
- **VEILIG EN BETROUWBAAR:** Thermische pasta is CE en RoHS gecertificeerd voor gegarandeerde veiligheid en betrouwbaarheid - 60% metaaloxide compound biedt betere thermische geleiding dan standaard warmtepasta's - Best geschikt voor CPU's met een TDP tot 65W
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze CPU Thermal Paste werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Algemene specificaties	Samenstelling: 50% silicone, 30% koolstof en 20% metaaloxide
Warmtegeleiding	>3.195W/m-K at 25 °C
Warmteweerstand	<0.067°C-in2/W at 25 °C
Aflopen	<0.05% at 150°C/24 Hours
Verdamping	<0.001% at 150°C/24 Hours
Specifieke zwaartekracht	>2.4 at 25 °C

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
Opslagtemperatuur	-30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
Vochtigheid	50-80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Materiaal	Samenstelling : Silicone 30% Koolstof 10% Metaaloxide 60%
Lengte product	2.6 in [6.7 cm]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	0.1 oz [4.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	5
Lengte Verpakking	3.6 in [9.2 cm]
Breedte Verpakking	2.8 in [7.1 cm]
Hoogte Verpakking	1.7 in [4.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [36.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	5 - 1,5 g tube koelpasta
-------------	--------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.